



863901RS
(ON DRAWING)台異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	22/JAN/2016	016004	CHANGE A COLOR OF WASHER etc	—	T. NAKAMURA	T. SUZUKI	H. EBIHARA



DESIGNATION
命名法

JL04-**CK(※)-R

SERIES
シリーズ名
SHELL SIZE
適合シェルサイズ
1012:10S, 10SL,
12, 12S SIZE
18 :18 SIZE
2022:20, 22 SIZE
2428:24, 28 SIZE

SUFFIX
特殊記号
APPLICABLE CABLE DIAMETER
(SEE TABLE)
適合ケーブル径
CABLE CLAMP
ケーブルクランプ

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TÜV

TABLE: DIMENSIONS

No.	ITEM	DIMENSIONS	A±0.8	B±0.8	C±0.8	D±0.8	$\phi E \pm 0.3$	(F)△2	W THREAD	APPLICABLE CABLE DIAMETER
1	JL04-1012CK (05) -R		22.2	20.6	20.7	50.6	6	1.6	5/8-24UNEF-2B	$\phi 4 \sim \phi 6$
2	JL04-1012CK (06) -R		22.2	20.6	20.7	50.6	6.6	1.6	5/8-24UNEF-2B	$\phi 4.6 \sim \phi 6.6$
3	JL04-18CK (07) -R		31.8	30.2	24.1	53.8	8	3.2	1-20UNEF-2B	$\phi 5 \sim \phi 8$
4	JL04-18CK (10) -R		31.8	30.2	24.1	53.8	11	3.2	1-20UNEF-2B	$\phi 8 \sim \phi 11$
5	JL04-18CK (13) -R		31.8	30.2	24.1	53.8	14.1	3.2	1-20UNEF-2B	$\phi 11 \sim \phi 14.1$
6	JL04-2022CK (09) -R		37.3	34.9	24.3	53.8	9.5	4	1 3/16-18UNEF-2B	$\phi 6.5 \sim \phi 9.5$
7	JL04-2022CK (12) -R		37.3	34.9	24.3	53.8	13	4	1 3/16-18UNEF-2B	$\phi 9.5 \sim \phi 13$
8	JL04-2022CK (14) -R		37.3	34.9	24.3	53.8	16	4	1 3/16-18UNEF-2B	$\phi 12.9 \sim \phi 16$
9	JL04-2428CK (11) -R		42.9	42.1	26.2	56.2	12	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 9 \sim \phi 12$
10	JL04-2428CK (14) -R		42.9	42.1	26.2	56.2	15	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 12 \sim \phi 15$
11	JL04-2428CK (17) -R		42.9	42.1	26.2	56.2	18	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 15 \sim \phi 18$
12	JL04-2428CK (20) -R		42.9	42.1	26.2	56.2	21	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	$\phi 18 \sim \phi 20$

6	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK OR NATURAL△2
5	BUSHING	1	NBR	—	COLOR:BLACK
4	WASHER	2	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	SCREW	2	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CLAMP SADDLE	2	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	GLAND NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

- NOTE 1. THIS MATERIAL IS WATERPROOF CABLE CLAMP FOR CABTYRE CABLE.
2. USE THIS MATERIAL ASSEMBLED WITH WATERPROOF TYPE ENDBELL.
3. SEE ITEM DWG. OF WATERPROOF TYPE ENDBELL SHOWN RIGHT.

- 注1. 本部品は『防水型キャブタイヤ用ケーブルクランプ』です。
2. 本部品は『防水型エンドベル』に取り付けて使用下さい。
3. 『防水型エンドベル』右記の製品図番を参照下さい。

ENDBELL STYLE	ITEM DWG.
STRAIGHT	SJ105392
ANGLE (90°)	SJ105393

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 20/DEC/2005	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES) JL04	日本航空電子工業株式会社 JAE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. H. SAKURADA	名称 (TITLE) JL04-**CK(※)-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105398
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK. M. NITTA	承認 APPD. A. ONOGAWA	単位 (UNIT) : mm	版数 (VER.) 2
角度 (ANGLES)	査閲 APPD. T. OKAMURA			