Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*





Solder buckets for AWG 20 Max



SPECIFICATION

Performance level	PL2
Filter type	C
Capacitance	3900pf±20%
Working Voltage	100v
Current Rating	7.5A
Insulation Resistance	>1GΩ

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION dB
5	6dB
10	11dB
50	25dB
100	35dB
500	35dB
1000	32dB

Mod.	Dat.	Name
36283	12/01/12	SD
33271	28/11/05	JMDR
31058	8-JUL-02	CV

	Dat.	Name
Detail.	8-JUL-02	CV
Insp.	12/01/12	JB
Stand.		

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

HARTING EURL
F-95972 Paris

D-Sub, female, straight, 25 Poles, solder buckets, with holes

Maßstab/ *Scale* 1.5:1

TB 09643117240

Sub.

Blatt/ *Page* 1/1

Downloaded from Arrow.com.