REV.	DESCRIPTION	DATE
A	RELEASE	2012.11.12

NOTES:
Insulator Material: Nylon-6T, UL 94V-0
Contact Plating: Flash Gold
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C







NUMBER OF POSITIONS	DIMENSIONS	
	A	B
06	4.00	13.30
08	6.00	15.30
10	8.00	17.30
12	10.00	19.30
14	12.00	21.30
16	14.00	23.30
18	16.00	25.20
20	18.00	27.30
24	22.00	31.30
26	24.00	33.30
30	28.00	37.30
34	32.00	41.30
40	38.00	47.30
44	42.00	51.30
50	48.00	57.30
60	58.00	67.30
64	62.00	71.30

RoHS



P.C.B LAYOUT

UNLESS TOLERANCE			
GENERAL		ANGLE	
X.	± 0.30	X.°	± 3.0°
.X	± 0.20	.X°	± 2.0°
.XX	± 0.15	.XX°	± 1.0°
.XXX	± 0.08	.XXX°	± 0.5°

DRAW BY	
DESIGN BY	
CHECK BY	
APPROVE BY	

SCALE	SHEET	UNIT
1:1	1/1	MM

CnC Tech,LLC

Part NO.
3120-XX-0100-00

DRW NO:

REV: A

Downloaded from Arrow.com.