






図面番号 (DRAWING NO.)



断面 B-B
 (尺度 20 : 1)
 (ポストのみ)



断面 A—A



版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	1982.9.9	15524	図面汚損のため、再トレース				
3	1985.7.17	19144	A,B寸法補助線変更		雨宮	藤野	四宮
4	1998.11.6	43122	再トレース、命名法変更、他	阿部	樋口	久富	雨宮

△
命名法

I L * P - S 3 F P 2 * - 1
 シリーズ名
 芯 数
 性別 (POST)
 配列 (SINGLE)
 ピッチ (2.5mm)
 コンタクト形状
 メッキ仕様
 インシュレータ色相
 B : 黒色
 無記号 : 標準色
 適用基板厚さ
 インシュレータ形状

表 1

区分 芯数	± 0.5 A	± 0.25 B	± 0.3 C	± 0.3 D	E
2	5.5	2.5	2	1.5	1.7
3	8	5	3	2	3
4	10.5	7.5	4	2.5	3
5	13	10	5	3	3
6	15.5	12.5	6	3.5	3
7	18	15	6	6	3
8	20.5	17.5	6	8.5	3
9	23	20	6	11	3
10	25.5	22.5	6	13.5	3

注1. コントラクト先端面取部に、メッキは付かない。
2. 社標及び金型マークを浮出す。

2	インシュレータ	1	6-6 ナイロン	△	ナシ	UL94 V-0
1	コンタクト	表1	黄銅	△	Ni上Auメッキ	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL		仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 1978.10.3		JAE-CONNECTOR.COM		日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	樋谷	名称 (TITLE) Reference Only		ARAFU
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	武田	IL*P-S3FP2-* -1		ELECTRONICS
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	藤野	(ライトアングルピンヘッダ)		INDUSTRY, LTD.
. ±0.8		承認 APPD.	四宮	重量 (WEIGHT)		図面番号 (DRAWING NO.)
.X ±0.4						版数 (REV)
.XX ±0.1						4
.XXX ±						

JAE Connector Div. Proprietary.
Copyright© Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

本図面は日本航空電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.

DOF-C-212D(98.02)

0 10 20
d from [Arrow.com](https://www.arrow.com).