



SPECIFICATION

Performance level	PL2
Filter type	C
Capacitance	1000pf±20%
Working Voltage	100v
Current Rating	7.5A
Insulation Resistance	>1GΩ

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	1dB
10	3dB
50	12dB
100	20dB
500	34dB
1000	30dB



PCB Layout, Component side, thickness 1.6 mm



			36283	12/01/12	SD
09642147233	M3		33262	15/11/05	JMDR
09642147232	UNC 4-40		31058	8-JUL-02	CV
Part number	Nut thread		Mod.	Dat.	Name

	Dat.	Name
Detail.	8-JUL-02	CV
Insp.	12/01/12	JB
Stand.		

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

D-Sub, female, angled, 15 Poles, turned solder pins, board-locks and clinch-nuts

Ma?Mstab/ Scale 1.5:1

HARTING EURL
F-95972 Paris

TB 0964214723x

Sub.

Blatt/ Page 1/4

Downloaded from Arrow.com.