


SIM Card Connector

Series 5036

5036



極数 (No. of Pos.)	6 or 8
極間隔 (Pitch)	1.27mm
定格電流 (Current)	AC/DC 0.5A Max.
定格電圧 (Voltage)	AC/DC 5V Max.
耐電圧 (D.W.Voltage)	AC 500Vrms/min.
挿抜耐久性 (Durability)	5,000回

5036シリーズは、GSM規格（Global System for Mobile communication）（11. 11）に準拠したSIMカード用コネクタです。
IDカード、携帯機器等にお使い頂ける製品です。

Series 5036 is a connector designed for SIM cards that conforms to the GSM standards (11. 11). This product is able to use a wide range of applications in the market of ID Card, cellular phones, and etc.

ORDERING CODE	Positions	Boss	Lock	Note
04 5036 006 299 862+	6 Pos.	With(15.54mm Pitch)	Without	-
04 5036 006 200 862+	6 Pos.	With(13.52mm Pitch)	Without	-
04 5036 006 201 862+	6 Pos.	Without	Without	-
04 5036 008 210 862+	8 Pos.	Without	Without	-
05 5036 006 223 862+	6 Pos.	Without	With	Flat shell type



その他バリエーションも取り揃えております。詳しくは弊社担当営業までお問合せください。

Please feel free to our sales department for other specifications.

SERIES


5036

6 Positions




RECOMMENDED P. C. B LAYOUT


回路構成
CIRCUIT



WITHOUT CARD



CARD INSERTED



SECT. C-C

注文コード ORDERING CODE

04 5036 006 2XX 862+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

-99: ボス有り (ボスピッチ: W = 15.54mm) With BOSS (Pitch: W = 15.54mm)

00: ボス有り (ボスピッチ: W = 13.52mm) With BOSS (Pitch: W = 13.52mm)

01: ボス無し Without BOSS

梱包数量 500 個 / リール
PACKING QUANTITY : 500/Reel



生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

SERIES

5036

8 Positions







SECT. C-C

注文コード ORDERING CODE
04 5036 008 210 862+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

梱包数量 500 個 / リール
PACKING QUANTITY : 500/Reel

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.



注文コード ORDERING CODE
05 5036 006 223 862+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

梱包数量 300 個 / リール
PACKING QUANTITY : 300/Reel

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.