








PART NO.	NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F	MARKING
PCS-XE26SFD ()	26	37.2 (1.465)	31.2 (1.228)	1.27× (13-1) =15.24 (.60)	19.46 (.766)	27.05 (1.065)	20.00 (.787)	1, 13, 14, 26
PCS-XE50SFD ()	50	52.5 (2.067)	46.5 (1.831)	1.27× (25-1) =30.48 (1.20)	34.70 (1.366)	42.29 (1.665)	35.24 (1.387)	1, 25 26 50
PCS-XE68SFD ()	68	63.9 (2.516)	57.9 (2.280)	1.27× (34-1) =41.91 (1.65)	46.13 (1.816)	53.72 (2.115)	46.67 (1.837)	1, 34 35 68

PART NO.	SCREW SIZE	ØG
PCS-XE () SFD	M2.5×045	2.8 (.110 DIA.)
PCS-XE () SFDU	#4-40UNC	3.05 (.120 DIA.)
PCS-XE () SFDU2	#2-56UNC	2.5 (.098 DIA.)

PART NO. PCS-XE50SFDU2
NO. OF POS. SCREW SIZE



P. C. BOARD THICKNESS: 1.6mm (.063)




NOTE

1. CONTACT FINISH

GOLD (0.20µm) ON MATING AREA,
TIN/LEAD ON TERMINATION AREA,
ALL OVER NICKEL.

4	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	NO. OF POS.	NOTE #1	
3	INSULATOR	PBT (GF)	1		UL94V-0 BLACK
2	SHELL II	STEEL	1	NICKEL PLATING	
1	SHELL I	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部 品 名 称 PART NAME
年 月 日 DATE	尺 度 SCALE	単 位 UNIT	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
製 國 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME
S. FURUSAWA	S. FURUSAWA	Y. HIRAI	M. TAKAHASHI	K. TOKUDOME	PCS-XE TYPE FEMALE CONNECTOR
製 番 PART NO.					PCS-XE () SFD ()
					REV.






PART NO.	NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F	MARKING
PCS-XE26SFD () G1	26	37.2 (1.465)	31.2 (1.228)	1.27× (13-1) =15.24 (.60)	19.46 (.766)	27.05 (1.065)	20.00 (.787)	1, 13, 14, 26
PCS-XE50SFD () G1	50	52.5 (2.067)	46.5 (1.831)	1.27× (25-1) =30.48 (1.20)	34.70 (1.366)	42.29 (1.665)	35.24 (1.387)	1, 25 26 50
PCS-XE68SFD () G1	68	63.9 (2.516)	57.9 (2.280)	1.27× (34-1) =41.91 (1.65)	46.13 (1.816)	53.72 (2.115)	46.67 (1.837)	1, 34 35 68

PART NO.	SCREW SIZE	ØG
PCS-XE () SFDG1	M2.5×045	2.8 (.110 DIA.)
PCS-XE () SFDUG1	#4-40UNC	3.05 (.120 DIA.)
PCS-XE () SFDU2G1	#2-56UNC	2.5 (.098 DIA.)


PART NO. PCS-XE50SFDU2G1

NO. OF POS. SCREW SIZE



P. C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS
CONNECTOR SIDE

P. C. BOARD THICKNESS: 1.6mm (.063)



NOTE

1. CONTACT FINISH

GOLD (0.76µm) ON MATING AREA,
TIN/LEAD ON TERMINATION AREA,
ALL OVER NICKEL.

				4	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	NO. OF POS.	NOTE # 1		
③				3	INSULATOR	PBT (GF)	1		UL94V-0 BLACK	
②				2	SHELL II	STEEL	1	NICKEL PLATING		
①				1	SHELL I	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING		
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE	
年 月 日 DATE		尺 度 SCALE		単 位 UNIT		3 角 法		本 多 通 信 工 業 株 式 会 社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
AUG. 25 94		2 1		mm (INCH)		3RD. A. P				
製 図 DR.		設 計 DE.		検 査 CHK.		検 査 CHK.		承 認 APP.		名 称 NAME
PCS-XE TYPE FEMALE CONNECTOR										
S. FURUSAWA		S. FURUSAWA		Y. HIRAI		M. TAKAHASHI		K. TOKUDOME		製 番 PART NO.
PCS-XE () SFD () G1										REV. A