

Einbau-Beispiel

M 1:1

①

②

①

③

① HOUSING; 16 POS.
PN 964 463 / PN 829 983

② HOUSING; 10 POS.
PN 964 454 / PN 829 984

③ HOUSING; 26 POS.
PN 964 468 / PPN 91-52812-11

JUNIOR-POWER-TIMER KONTAKT

①	928 876-1	0.5-1.0mm ²	CuSn4	UNPLATED
②	927 768-3	>1.0-2.5mm ²		TIN-PLATED
③	927 771-3	0.5-1.0mm ²		

LAYOUT

M 1:1

TOLERANCE: ±0.1mm

Bemerkungen:

REMARKS:

①

Geeigneter Kontakt für Quick-Out Anwendung
Bestell.-Nr.: 928 876-1 (10.000 Steckzyklen)
USE JPT-CONTACT PN 928 876-1 FOR
CAR-RADIO-RETRACK (QUICK-OUT) FOR
10.000 MATING CYCLES

②

Bei 2. Kontaktsicherung orientierte Steckung nötig
IF SECOND LOCKING-DEVICE IS USED
MATE CONTACTS ORIENTATED

③

Position der 2. Kontaktsicherung
POSITION FOR SECOND LOCKING-DEVICE (RETAINER)

④

JPT-Kontakt für Standard-Anwendung (20 Steckzyklen)
JPT-CONTACT FOR STANDARD APPLICATION (20 MATING CYCLES)

⑤

Geeignet für Blechdicke 0.6±0.05 mm
METALL THICKNESS 0.6±0.05 MM

⑥

Kontaktsicherung vorverrastet
LOCKING-DEVICE PRE-LOCKED

REMARKS
Bemerkungen

①

②

③

Gehäuse mit Abdeckkappe

2:1

COVER
964 480

HOUSING
964 468

-	-	-	-	-	-	-	①
966 237-1	-	-	1	PA 5.6	gelb	Retainer	②
-	-	-	2	PA 5.6	gelb	Retainer	③
tyco Assy PART NO	tyco PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	964 468-1	-	1	PA 5.6	grau	Gehäuse	①

TYCO ELECTRONICS IS A DIVISION OF AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEER'S
VERGLEICHENDE UNVERÄNDERTE ZEICHNUNG. FÜR FÜR VERÖFFENTLICHUNG. 1995
© COPYRIGHT 1995 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALL RIGHTS RESERVED. ALL RIGHTS RESERVED.

DATE WITH:
PASSEND ZU:
-

LOC

DIST

F

LTR

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

OWN

APVD

AI

-

F

LTR

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

OWN

APVD

PROJECT NO.:

C91-52812

REVISION CHANGED, SHEET CHANGED, NAME CHANGED

22-MAY-01

O.F.

-

AMP

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

26 POS. JPT HOUSING, WITH RETAINER

26pos. JPT Gehäuse mit 2. Kontaktsicherung

SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.

A1 00779 966237

RESTRICTED TO
NUR FÜR

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

ASSYSTAB 5:1

BLATT 1 von 1

REV A1