
MIC-IV Crimp-Kontakte

MIC IV Crimp Contacts

Crimp-Buchsenkontakt ***Crimp Receptacle***



Crimp-Stiftkontakt ***Crimp Tab***



Kontakte *Contacts*	**Leiter-querschnittsbereich** *Wire Size Range* (mm^2)	**Isolierungs-Durchmesser** *Insulation Diameter* (mm)	**Stiftkontakt-größe** *Tab Size* (mm x mm)	**Material und Oberfläche** *Material and Finish*	**Bestell-Nummern/*Part Numbers***		
					Bandware *Strip*	**Einzelausführung** *Loose-Piece*	**Crimp-Werkzeug** *Crimping Tool*
Buchsenkontakt *Receptacle*	0,35–1,00	2,15	3,00 x 0,64	CuSn, vorverzinnt *Phosphor Bronze, pre-tin plated*	144180-1	–	–
Buchsenkontakt *Receptacle*	1,00–3,00	3,30	2,80 x 0,80	CuSn, vorverzinnt *Phosphor Bronze, pre-tin plated*	144181-1	–	–
Buchsenkontakt *Receptacle*	3,00–5,00	3,50	2,80 x 0,80	Kupferlegierung, verzinnt *Copper Alloy, tin plated*	142753-2	–	–
Stiftkontakt *Tab*	0,35–1,00	2,15	2,80 x 0,80	CuZn, vorverzinnt *Brass, pre-tin plated*	142754-1	142917-1	944032-1
Stiftkontakt *Tab*	1,00–3,00	3,30	2,80 x 0,80	CuZn, vorverzinnt *Brass, pre-tin plated*	142755-1	142918-1	944031-1
Stiftkontakt *Tab*	3,00–5,00	3,50	2,80 x 0,80	Cu, vorverzinnt *Copper, pre-tin plated*	142700-1	–	–

Downloaded from Arrow.com.