




断面 A-A



パネル打抜寸法および取付寸法
PANEL CUTTING DIMENSION



NOTES;
1. THE MATING REC. HSG P/N; 171183
2. APPLIED CONTACT P/N; 170151-2
3. REF. DIMENSION
4. PROD SPEC.; 108-5090

AS OBSOLETE

注
1. 嵌合するリセハウジングは 171183
2. 使用端子は 170151-2
3. ( ): 参考寸法
4. 製品規格番号 108-5090

A5	1-171190-0	黒色
A4	171190-9	橙色(オレンジ色)
A3	171190-8	BROWN 茶色
A2	171190-7	BLACK 黒色
A1	171190-6	YELLOW 黄色
A	171190-5	RED 赤色
O	171190-4	BLUE 青色
	171190-3	特定顧客指定色(ピンク系) PINK
	171190-2	GREEN 緑色
	171190-1	NATURAL 自然色
条件 (CHARA)	製品型番	色別 (COLOR)

回路No.1~3には上図の向きに端子を挿入するが No.4~5では端子の方向は問わない。

LTR.	改訂 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A5	1-0 OBSOLETE ECN 81-0706	KT	AT	8/6/81
A4	REVISED 1-9 OBSOLETE	KT		3/1/78
A3	ECN J81-6178	2.0	[illegible]	2/13/81
A2	ECN J8-4966	4	[illegible]	12/7/78
A1	ECN J8-4905	3.0	4S	3/21/78
A	ECN J8-3893 (ENG'G)	H.S	[illegible]	11/11/77
O	RELEASED	HS	4S	10/11/77

改訂番号 (REVISION NUMBER) C-171190

追加記事 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 DESCRIPTION

©1974 BY AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)	NYLON 6.6 ナイロン
仕上 (PLATING)	
電線範囲 (WIRE RANGE)	mm² (AWG)
絶縁外径 (INSULATION DIA.)	mm (参考)
DR.	H. Shibazaki 11/6/74
CHK.	T. Sebi 11/20/74
APP.	[illegible] 11-20-74
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	±0.4 ±1°
尺度 (SCALE)	2-1
名称 (NAME)	FASTON TAB HOUSING, .250 ファスティン・ファストン・タブ ハウジング 6極

AMP | AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan

分類 (CLASS)			
型式 (TYPE)			
LOC	J	WIRE	B
番号 (NO.)	C-171190	REV.	A5

AMP J 030-2

Downloaded from Arrow.com.