





- 1) PER LE VERSIONI IN NASTRO  
VEDERE DISEGNO 160432.  
(FOR STRIP VERSION SEE DWG. 160432).
- 2) CONFEZIONATO IN ACCORDO ALLA  
SPECIFICA AMP 107-20201.  
(PACKAGED ACCORDING TO AMP SPEC. 107-20201).





SEZIONE A-A  
(SECTION A-A)

SEZIONE B-B  
(SECTION B-B)

INSULATION BARREL  
NO PREFORMING REQUIRED

HMR



|                                        |                               |                         |     |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|
| STAGNATO<br>(TIN PLATED)               | BRONZO FOS.<br>(PHOS. BRONZE) | 5-160506-8              | J   |
| NUDO<br>(UNPLATED)                     | BRONZO FOS.<br>(PHOS. BRONZE) | 5-160506-7              | J   |
| ARGENTATO<br>(SILVER PLATED)           | OTTONE<br>(BRASS)             | 5-160506-5              | J   |
| PRE NICHELATO<br>(PRE-NICKEL PL.)      | ACCIAIO<br>(STEEL)            | 5-160506-3              | J   |
| STAGNATO<br>(TIN PLATED)               | OTTONE<br>(BRASS)             | 5-160506-2              | J   |
| NUDO<br>(UNPLATED)                     | OTTONE<br>(BRASS)             | 5-160506-1              | J   |
| FINITURA / COLORE<br>(FINISH / COLOUR) | MATERIALE<br>(MATERIAL)       | NUMERO<br>(PART NUMBER) | REV |

CUSTOMER DWG.  
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE  
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION

TOLLERANZE, SE NON  
DIVERSAMENTE SPECIFICATO  
(TOLERANCES, UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE  
(INS. DIA. RANGE)

RANGO FILO  
(WIRE RANGE)

SCALA  
(SCALE)

± 0.3  
ANGOLI  
(ANGLES) ± 2°

TE Connectivity

DIS. H. YAALI  
(DR.) 17 OCT 2000  
CONT. C. TARTARI  
(CHK) 17 OCT 2000

DESCRIZIONE  
(DESCRIPTION) FASTON® Connector,  
.250" sr. REC. CONTACT  
(LOOSE PIECE VERSION)

LOC. SIZE NUMERO  
(DWG NO)

REV.

FOGLIO  
(SHEET)

J1  
REV.

REVISED PER ECO-11-005294  
REVISIONI  
(REVISION RECORD)

RK  
DIS. DATA  
(DR) (DATE)

09APR  
11  
APP.  
(APP.)

I A3

C-160506

J1  
1 DI  
(OF) 1