
GTS-E
CABLE TIE INSTALLATION TOOL
OPERATING INSTRUCTIONS


PA27725A01
Rev. 03 9-2017


© Panduit Corp. 2017

MIL-STD: MS90387-1

For installing: Pan-Ty, Dome-Top Barb Ty,
Sta-Strap, Contour-Ty, Super-Grip and In-Line Cable Ties of Subminiature,
Miniature, Intermediate and Standard cross sections.







ENGLISH

TOOL MAINTENANCE: GTS-E
This tool requires no maintenance.
REPLACEMENT KITS/ACCESSORIES:
(Sold Separately)
D: KGTS-ETL – Tension Locking Kit
E: KGTSBLD – Blade Replacement Kit
F: WB27359D01 – Blade Guard
WB25091A01 – Extended Blade Guard Kit

DEUTSCH

WARTUNG: GTS-E
Dieses Werkzeug ist wartungsfrei.
ERSATZTEILSATZ UND ZUBEHÖR:
(Separater Verkauf)
D: KGTS-ETL – Satz für Spannungssperre
E: KGTSBLD – Messersatz
F: WB27359D01 – Klingenschutz
WB25091A01 – Klingenschutz Satz (Ausgedehnt)

FRANÇAIS


ENTRETIEN DE L'OUTIL: GTS-E
Cet outil ne nécessitent aucun entretien.
KITS DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES:
(Vendu Séparemment)
D: KGTS-ETL – Kit Raidisseur
E: KGTSBLD – Kit de Remplacement de Lame
F: WB27359D01 – Protege lame
WB25091A01 – Kit de Protege lame (Prolongé)

ITALIANO

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZO: GTS-E
Questo strumento non richiede utenzione.
KIT DI RICAMBIO E ACCESSORI:
(Venduti Separatamente)
D: KGTS-ETL – Kit di Blocco della Tensione
E: KGTSBLD – Kit per il Recambio della Lama
F: WB27359D01 – Protezione della Lama
WB25091A01 – Kit di Protege lame (Esteso)

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA: GTS-E
Esta herramienta no requieren mantenimiento.
ACCESSORIOS Y JUEGO DE REPUESTOS:
(Se vende separado)
D: KGTS-ETL – Juego de Fijación de la Tensión
E: KGTSBLD – Juego de Cuchilla de Repuesto
F: WB27359D01 – Protector de la Cuchilla
WB25091A01 – Juego de Protector de la Cuchilla (Extendido)


A	SUBMIN .070" (1.8mm)	MIN .098" (2.5mm)	INT .142" (3.6mm)	STD .190" (4.8mm)
B	0 – 1	1 – 3	3 – 5	5 – 8
C				

日本語

工具のメンテナンス： GTS-E
本工具には、特別なメンテナンスは必要ありません。

交換部品キット/ アクセサリー：（別売品）
D: KGTS-ETL – テンション設定ノブ固定キット
E: KGTSBLD – 交換用カッターキット
F: WB27359D01 – 交換用カッターガード
WB25091A01 - オプション品　ハイカット用カッターガード

※Super-Grip スーパーグリップのテンション設定

A	2.3mm幅 PLT80(B)	3.0mm幅 PLT100(B)	4.3mm幅 PLT150(B)	5.7mm幅 PLT200(B), PLT250(B) PLT300(B), PLT370S(B)
B	1 – 3		3 – 5	5 – 8
C				

お問い合わせ先：パンドウイットコーポレーション日本支社
Tel : 03-6863-6060　Fax : 03-6863-6100
e-mail : jpn-toiawase@panduit.com
http://www.panduit.com

Technical Support:
Email: techsupport@panduit.com
Tel: 1-800-777-3300

Technical Support: Panduit Europe
EMEA Service Center, Almelo, Netherlands
Tel: +31 546-580-452 • Fax: +31 546-580-441
EU Website: www.panduit.com/emea
EU E-mail: emeatoolservicecenter@panduit.com

www.panduit.com

Downloaded from Arrow.com.