

1.0mm Pitch


SERIES

6200


1.0mmピッチ RA SMT 下接点 スライドロック

1.0mmPitch RA SMT Bottom contact Slide lock

金具付ボス付 With Metal tab & Bosses



金具付 With Metal Tab



00: トレー梱包
TRAY PACKAGE

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

極数	バリエーション VARIATION CODE
NUMBER OF POSITIONS	052 : 金具付/ボス付 With Metal Tab and Bosses
	032 : 金具付 With Metal Tab

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認ください。



Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch
SERIES



6200

エンボス梱包品



Tape and Reel Package





SECT. D-D




SECT. D-D



SECT. D-D



SECT. D-D



SECT. C-C

型番 ASSEMBLY NO.	極数 NO. OF POS.	A	B
00 6200 505 130 000 +	5	12.7	5.0
506	6	13.7	6.0
507	7	14.7	7.0
508	8	15.7	8.0
509	9	16.7	9.0
510	10	17.7	10.0
00 6200 511 130 000 +	11	18.7	11.0

型番 ASSEMBLY NO.	極数 NO. OF POS.	A	B
00 6200 512 230 000 +	12	19.7	12.0
513	13	20.7	13.0
514	14	21.7	14.0
515	15	22.7	15.0
00 6200 516 230 000 +	16	23.7	16.0

型番 ASSEMBLY NO.	極数 NO. OF POS.	A	B
00 6200 517 330 000 +	17	24.7	17.0
518	18	25.7	18.0
519	19	26.7	19.0
520	20	27.7	20.0
521	21	28.7	21.0
522	22	29.7	22.0
523	23	30.7	23.0
524	24	31.7	24.0
525	25	32.7	25.0
526	26	33.7	26.0
00 6200 527 330 000 +	27	34.7	27.0

型番 ASSEMBLY NO.	極数 NO. OF POS.	A	B
00 6200 528 430 000 +	28	35.7	28.0
00 6200 529 430 000 +	29	36.7	29.0
00 6200 530 430 000 +	30	37.7	30.0

注文コード ORDERING CODE

00 6200 5XX X30 000+

 極数
NUMBER
OF
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

バリエーション VARIATION CODE

- 1: エンボス Tape & Reel 24.0mm
- 2: エンボス Tape & Reel 32.0mm
- 3: エンボス Tape & Reel 44.0mm
- 4: エンボス Tape & Reel 56.0mm

RoHS Compliant Product

 トレー梱包品: 00 6200 XX7 032 800+
 TRAY PACKAGE: 00 6200 XX7 032 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

 梱包数量 1000個/リール
 PACKING QUANTITY: 1000/Reel