

Configuration:

DB25M	DB25F
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
Shield	Shield

Material:

- Cable: #28 25C+1+AL/MY O.D:7.0mm
- Both connectors with normal type
- Screw(Metal):#4-40UNC Type
- Assembly(Snap Hood) Type

Notes:

- Total Length: See "Item No."
- Color: Beige
- Assembly Type

RoHS Complaint

Scale	1:1						Name
TOLERANCE					Drawn	11.11.11	Chappell
X.X	±0.40				Approved		
X.XX	±0.25						
X.XXX	±0.15						
Angle	±3°						
			Modification	Date	Name		

ASSMANN WSW components

Item No. **AK404-2 (2 Meters)**
AK526-3 (3 Meters)
AK405-5 (5 Meters)

Title: Extension Cable for 25 Pin Interface, D-Sub 25 pin M to D-Sub 25 pin F, Serial / Parallel

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet

Downloaded from Arrow.com.