THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
RELEASED FOR PUBLICATION FREI FOR VEROEFFENTLICHUNG ,1999
© COPYRIGHT 1999 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN


MATED WITH: PASSEND ZU: 967325

LOC AI DIST –


PROJEKT NR.: –


REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	DRAWING CREATED - Zeichnung erstellt	20-MAY-99	Gerlach	Haß
	B	ORIENTATION-RIP ADDED / Orientierungsrippe hinzu	02-JUN-00	C.Götz	Haß
	–	–	–	–	–



SECTION Schnitt B-B





NOTES
Bemerkungen

1. AMP TRADEMARK
AMP Logo

2. AMP HOUSING NUMBER
AMP Gehäuse-Nummer

3. MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

4. REVISION OF THE HOUSING
Werkzeugänderungsindex des Gehäuses


5. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

6. CAVITY MARKING
Nestmarkierung

7. SUITABLE CONNECTOR: AMP-PN 967325
passender Gegenstecker:

Ⓑ 8. PARTS PACKED IN LAYERS IN CORRUGATED BOX
Teile Lagenverpackt in Versandkarton

BAYONET UNWINDING AT GROOVE GROUND ACC. TO DIN 72585 (ISO 15170)
Bajonettabwicklung am Nutgrund nach



CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV	PCS	DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE COLOUR	
–	1241598-1	B	4	2.5mm PIN 2.5mm Stift	CuZn	GOLD PLATED vergoldet	2
			1	4POS. PIN HOUSING 4pol. Stiftgehäuse	PBT-GF20	BLACK schwarz	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. DIN 16901 - 140
X.X ±-
X.XX ±-
X.XXX ±-
X.XXXX ±-
ANGLES/WINKEL ±-

MATERIAL: SEE TABLE
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE

DWN K. Gerlach 20-MAY-99
CHK J. Granzow 20-MAY-99
APVD J. Haß 20-MAY-99
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. –
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. –
WEIGHT GEWICHT –

AMP Deutschland GmbH
D - 63225 Langen

NAME: 2.5mm PIN HOUSING, 4POS., ASSY
2.5mm Stiftgehaeuse, 4pol., kpl.

SIZE A2 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1241598 | RESTRICTED TO NUR FUER –

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | MASSSTAB 5:1 | BLATT 1 OF 1 VON 1 | REV B

Downloaded from Arrow.com.