


図面番号(DRAWING NO.) SJ020108

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
4	30.Jun.2005	057603	REDRAWN ETC.	H.SAKURADA	T.NOMIYAMA	—	J.Kubota





SECT. A-A



NOTE 1.APPLICABLE CABLE DIAMETER SHALL BE φ9～φ11.5.
CABLE DIAMETER SHOWN HERE IS WHEN THE SHIELD IS BENT.
2.NOMENCLATURE IS SHOWN IN TABLE 1.
"-F","-F1","-F6" IN THE PART NUMBER IS MARKED.
3.THIS PART IS NOT ASSEMBLED, BUT ATTACHED.

注1.適用ケーブル径範囲はφ9以上～φ11.5以下迄とする。
尚、ケーブル径についてはシールドを折り返した時の寸法を示す。
2.品名表示は表1による。"-F","-F1","-F6"は捺印表示とする。
3.本部品は組立せず添付品とする。

TABLE 1

PART NUMBER 品名表示	SCREW LOCK SIZE (B) 嵌合固定ねじサイズ(B)
DB-C4-J11-F	M2.6(P=0.45)
DB-C4-J11-F1	#4-40UNC-2A
DB-C4-J11-F6	M3(P=0.5)

NO. 符号	DESCRIPTION 名称	QTY. 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考
7	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATING	TABLE 1
6	CROSS PAN HEAD SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M3×5
5	CLAMP SADDLE	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	HOOD(LOWER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
3	HOOD(UPPER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
2	SPRING WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CROSS PAN HEAD SCREW	2	BRASS	NICKEL PLATING	M3×10

仕様書(SPECIFICATION) T83-4 ⚠4

一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): . ±, .× ±0.5, .×× ±, .××× ±
角度(ANGLES): ×° ±, ×°× ' ±

第1版(ORIGINAL DATE) 22.Jul.1985

製図 DR.	J.HAYAKAWA
担当 CHK.	S.TASHIRO
査閲 APPD.	Y.NISHINO
承認 APPD.	T.KANEDA

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) D-sub
名称(TITLE) DB-C4-J11-F*
質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ020108
版数(REV.) 4
SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DOF-0-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 1985, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Downloaded from Arrow.com.