



SPECIFICATION

Performance level	PL2
Filter type	C
Capacitance	3900pf±20%
Working Voltage	100v
Current Rating	7.5A
Insulation Resistance	>1GΩ

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	6dB
10	11dB
50	25dB
100	35dB
500	35dB
1000	32dB



PCB Layout, Component side, thickness 1,6 mm



							Dat.	Name
						Detail.	8-JUL-02	CV
						Insp.	12/01/12	JB
			36283	12/01/12	SD	Stand.		
09643147243	M3		33416	19/01/06	JMDR			
09643147242	UNC 4-40		31058	8-JUL-02	CV			
Part number	Nut thread		Mod.	Dat.	Name			

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

D-Sub, female, angled, 25 Poles, turned solder pins, board-locks and clinch nuts

Ma?Mstab/ Scale 1.5:1

HARTING EURL
F-95972 Paris

TB 0964314724x

Sub.

Blatt/ Page 1/4

Downloaded from Arrow.com.