
TERMINALS

11-320-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .094 DIA.(#3/32 DRILL)


PART NO.	L	T
11-320-1	.075	1/32
11-320-2	.105	1/16
11-320-3	.135	3/32
11-320-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA140-120-50	TP90-64

11-307-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .096 DIA.(#41 DRILL)


PART NO.	L	T
11-307-1	.075	1/32
11-307-2	.105	1/16
11-307-3	.135	3/32
11-307-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA156-120-40	TP90-64

12-317-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER




PART NO.	L	T
12-317-1	.075	1/32
12-317-2	.105	1/16
12-317-3	.135	3/32
12-317-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-126-55	TP112-70

12-303-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER




PART NO.	L	T
12-303-1	.075	1/32
12-303-2	.105	1/16
12-303-3	.135	3/32
12-303-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-146-31	TP112-78

10-305-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .113 DIA.(#33 DRILL)


PART NO.	L	T
10-305-1	.078	1/32
10-305-2	.109	1/16
10-305-3	.141	3/32
10-305-4	.172	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-142-47	TP112-70

11-309-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



PART NO.	L	T
11-309-1	.075	1/32
11-309-2	.105	1/16
11-309-3	.135	3/32
11-309-4	.165	1/8
11-309-5	.195	5/32
11-309-6	.230	3/16


RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-126-55	TP112-78

10-321-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .120 DIA.(#31 DRILL)


PART NO.	L	T
10-321-1	.062	1/32
10-321-2	.094	1/16
10-321-3	.125	3/32
10-321-4	.156	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA156-96-35	TP116-T88

12-306-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER




PART NO.	L	T
12-306-1	.075	1/32
12-306-2	.105	1/16
12-306-3	.135	3/32
12-306-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-142-47	TP112-78

10-349-X-05

MATERIAL: BRASS
FINISH: ELECTRO-SOLDER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)


PART NO.	L	T
10-349-2	.109	1/16
10-349-3	.141	3/32
10-349-4	.172	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-146-31	TP112-78

11-313-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .081 DIA.(#46 DRILL)


PART NO.	L	T
11-313-1	.075	1/32
11-313-2	.105	1/16
11-313-3	.135	3/32
11-313-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA156-111-45	TP78-55

13-310-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



PART NO.	L	T
13-310-1	.075	1/32
13-310-2	.105	1/16
13-310-3	.135	3/32
13-310-4	.165	1/8
13-310-5	.195	5/32
13-310-6	.230	3/16


RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-146-31	TP112-78

11-318-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)


PART NO.	L	T
11-318-1	.075	1/32
11-318-3	.105	1/16
11-318-3	.135	3/32
11-318-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-141-60	TP112-78

14-345-X-05

MATERIAL: RED LEADED BRASS
FINISH: ELECTRO-SOLDER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)


PART NO.	L	T
14-345-2	.109	1/16
14-345-3	.135	3/32
14-345-4	.172	1/8
14-345-5	.195	5/32

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-149-31	TP112-70

10-311-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)


PART NO.	L	T
10-311-1	.078	1/32
10-311-2	.109	1/16
10-311-3	.141	3/32
10-311-4	.172	1/8
10-311-6	.234	3/16
10-311-8	.297	1/4

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-146-31	TP112-78

13-316-X-01

MATERIAL: BRASS
FINISH: SILVER



RECOMMENDED MOUNTING HOLE .116 DIA.(#32 DRILL)

PART NO.	L	T
13-316-1	.075	1/32
13-316-2	.105	1/16
13-316-3	.135	3/32
13-316-4	.165	1/8

TOOLS

ANVIL	PUNCH
TA188-146-31	TP112-78

FOR ADDITIONAL SIZES AND MATERIALS, CONTACT FACTORY

800-847-4162 (Outside N.Y.S.)
Ph: 212-777-6571 Fax: 212-991-0161
sales@concord-electronics.com
engineering@concord-electronics.com

Downloaded from Arrow.com.