

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
COPYRIGHT 2014 BY -

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

MAR, 2014

LOC
J

DIST

REVISONS
履歴

P.	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A4	REVISED	ECR-14-003707	14MAR14	YT	RK
A5	ADD	1-1903607-5	06JUN2017	YM	TK

(9.7)

(7.2)

(3.5)

(11.2)

(8)

(0)

(8)

(11.2)

(2.1)

(21)

(28.9)

1903607

TE

>PBT<

-1,-4:AS SHOWN

-1,-4;本図

1-1903607-3

1-1903607-4

1-1903607-5

(29.7)

(29.7)

1

2

3

4

5

1. THIS PRODUCT IS USED STACK WITH ANOTHER COMPONENTS.

2. HANDLING OF THIS PART SHOULD FOLLOW INSTRUCTION SHEET NO.411-78268,78269.

3. COMPONENTS NUMBER OF STACKING;REFERENCE TO INSTRUCTION SHEET.

4. MATING CONNECTOR PART(TYPICAL);REFERENCE TO INSTRUCTION SHEET.

5. REFERENCE TO "1.5 RECEPTACLE CONTACT SPECIFICATION" BY PRODUCT MAKER AND SUPPLIERS SPECIFIED.

1. 本製品は、別添のコンポーネントと組合せて使用する。

2. 取扱説明書 NO: 411-78268,78269

3. 組合せ相手型番：取扱説明書を参照のこと。

4. 嵌合相手代表型番：取扱説明書を参照のこと。

5. 1.5型端子の仕様は、各製造・供給元の仕様書を確認すること。

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
0-PLC ±0.3
1-PLC ±0.5
2-PLC ±0.13
3-PLC ±0.013
4-PLC ±0.001
ANGLES ±3°00'

MATERIAL
PBT

FINISH
SEE TABLE

DWN
R. KATO 03DEC08

CHK
R. KOMIYAMA 03DEC08

APVD
H. YAMAGAMI 03DEC08

PRODUCT SPEC
108-78437,78438

APPLICATION SPEC
0078437,0078438

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
1903607

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
5:1

SHEET
1

OF
1

REV
A5

PAPER BOX
ダンボール箱

SOFT TRAY
プラスチックトレイ

GRAY
BLACK
NATURAL
BLACK
BLACK
BLACK
NATURAL
NATURAL

1-1903607-5
1-1903607-4
1-1903607-3
1903607-6
1903607-5
1903607-4
1903607-3
1903607-2
1903607-1

OUTER 外装
PACKING STYLE 梱包形態

INNER 内装

COLOR

PART NO.

TE Connectivity

1.5 4 POSITION LOCK HOUSING
STACKING TYPE

4805 (3/11)

Downloaded from Arrow.com