




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN
(DIMENSIONS IN) mm

METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION



ADATTO PER LINGUETTA
DI 0.8 mm.
(TO FIT TAB 0.8 mm.)



1) STATO DI FORNITURA - SCALA 1:1
(SUPPLY CONDITION - SCALE 1:1)

16.9
PITCH



SENSO DI USCITA
DEL TERMINALE
DALLA BOBINA
(DIRECTION OFF
TOP OF REEL)

2) SPECIFICA DI PRODOTTO 108-20019
(PRODUCT SPEC. 108-20019)

3) PER LE VERSIONI IN PEZZI SCIOLTI
VEDERE DISEGNO 181551
(FOR LOOSE PIECE VERSION SEE DRAWING 181551).

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)



		STAGNATO (TIN PLATED)		OTTONE (BRASS)		180457-2		AH	
NOTE		FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)		NUMERO (AMP P/N)		REV.	
		CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY				DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO			
		THIS DRAWING IS UNPUBLISHED				RELEASE FOR PUBLICATION 19			
		© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING							
		TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 1.5-3.6		RANGO FILO (WIRE RANGE) mm ² 0.5-1.5		SCALA (SCALE) 5:1	
		±0.4		AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLENO (TORINO)					
		ANGOLI (ANGLES) ± 2°							
		DIS. H. YAALI (DR.) 18 DEC 2000		DESCRIZIONE (DESCRIPTION) FASTON® Connector .110" sr. REC. CONTACT					
		CONT. C. TARTARI (CHK) -							
H.Y.		JOB MAR OO		LOC. SIZE		NUMERO (DWG NO)		REV.	
DIS. DATA (DR) (DATE)		APP. - (APP.) -		I A3		C-180457		AH 1	
								FOGLIO (SHEET) D1 (OF) 1	