

8Y



RoHS 指令対応 RoHS Compliant



ムスタング押ボタンスイッチ Mustang Pushbutton Switches

■ 特長

8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。

■ Features


The 8Y series is a sub-miniature pushbutton switch with a larger, rugged actuator and a larger bushing. Suitable for applications where panel space is limited and a larger actuator is needed.

■ 品種一覧表/Table of Part Numbers


端子形状 Terminal style	極数 No. of pole		単極 1 pole	2極 2 poles	3極 3 poles	4極 4 poles
	スイッチ 特性 Switching function					
はんだ端子 S/D	ON	— ON	8Y1011-Z	8Y2011-Z	8Y3011-Z	★ 8Y4011-Z
	ON	— (ON)	8Y1021-Z	☆ 8Y2021-Z ▲ 8Y2021C-Z	★ 8Y3021-Z	★ 8Y4021-Z

■ パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimensions

取付パネル有効板厚 : 5ミリ以下
Panel thickness : 5 mm max.




ロッキングリングを使用の場合
With Locking Ring



ロッキングリングを使用しない場合
Without Locking Ring

■ 端子形状/Terminal Styles

はんだ端子(形状:1)
Solder (Style:1)



■ 標準付属部品 /Standard Accessories

《添付部品/Supplied with switch》

ロックナット Hex Nut	ロックワッシャ Lockwasher	ロッキングリング Locking Ring
140008010243	140008030055	140008020067
ニッケルメッキ Nickel plated	亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated	亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated

■ 別売付属部品/Optional Accessories

《添付部品/Sold separately》

カラーキャップ/Color Cap		
寸法図 Dimensions	色調 Color	形名 Part No.
	白 /White	140000470023
	赤 /Red	140000470052
	黒 /Black	140000470051
	グレー /Gray	140000470057

●カラーキャップをご要望の場合は、形名にてご指定ください。


Specify the **Color Cap** by part number if **Color Cap** is desired.

■ キャップ取付方法

キャップをそのままボタン軸にのせて押し込んでください。

■ Color Cap Mounting

Snap in the color button on to the actuator.



は、別売付属部品です。
:Optional Accessories.




★(黒星)は、受注生産品です。
★ : Made to order products.

☆(白星)は、標準品です。
☆ : Semi-standard products.

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

▲は、お問い合わせ品です。
▲ : Inquiry products.

単極双投/SPDT







スイッチ特性 Switching function		
形名 Part No.		
※ 8Y1011-Z	ON	ON
8Y1021-Z	ON	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	2-1

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる

S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal numbers are not shown on the switch.

2極双投/DPDT






スイッチ特性 Switching function		
形名 Part No.		
※ 8Y2011-Z	ON	ON
☆ 8Y2021-Z	ON	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	2-1 5-4

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる

S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal numbers are not shown on the switch.

3極双投/3PDT







スイッチ特性 Switching function		
形名 Part No.		
※ 8Y3011-Z	ON	ON
★ 8Y3021-Z	ON	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9	2-1 5-4 8-7

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる

S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal numbers are not shown on the switch.

4極双投/4PDT



スイッチ特性 Switching function		
形名 Part No.		
★※ 8Y4011-Z	ON	ON
★ 8Y4021-Z	ON	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9 11-12	2-1 5-4 8-7 11-10

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる

S/D

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal numbers are not shown on the switch.

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

☆(白星)は、準標準品です。
☆ : Semi-standard products.

★(黒星)は、受注生産品です。
★ : Made to order products.