




Typ/Type Nennleistung/Power Primär/Primary

EI66/23 34 VA 230 V

Sicherheitstrafo VDE-geprüft 0570 /
EN 61558 / ENEC10 und UL / CSA 506
Zweikammerwicklung
Vakuumvergossen
Temperaturklasse **ta 70° C/B**
Cul-Gewicht: 140 g
Trafo-Gewicht: 750 g



Safety transformer VDE-approved 0570 /
EN 61558 / ENEC10 and UL / CSA 506
Split-bobbin-winding
Vacuum casting
Temperature class **ta 70° C/B**
Cul-Weight: 140 g
Trafo-Weight: 750 g



Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm



auf Anfrage
115 V
on request

Lagertrafo-Programm/Stock-program

Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Stiftbelegung Pin	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
V66.23/19200*	6	5800	1+8/11+14	7,0	78	15
V66.23/19201*	9	3866	1+8/11+14	10,3	78	15
V66.23/19202*	12	2900	1+8/11+14	13,8	78	15
V66.23/19203*	15	2320	1+8/11+14	17,3	78	15
V66.23/19204*	18	1933	1+8/11+14	20,8	78	15
V66.23/19205*	24	1450	1+8/11+14	27,7	78	15
V66.23/19207*	2x6	2x2900	1+8/9+10-15+16	2x6,9	78	15
V66.23/19208*	2x7,5	2x2320	1+8/9+10-15+16	2x8,6	78	15
V66.23/19209*	2x9	2x1933	1+8/9+10-15+16	2x10,5	78	15
V66.23/19230*	2x12	2x1450	1+8/9+10-15+16	2x14,0	78	15
V66.23/19231*	2x15	2x1160	1+8/9+10-15+16	2x17,4	78	15
V66.23/19232*	2x18	2x966	1+8/9+10-15+16	2x20,9	78	15
V66.23/19233*	2x24	2x725	1+8/9+10-15+16	2x27,7	78	15

kein Sicherheitstrafo / no safety transformer
nicht VDE-geprüft / not VDE-approved


* keine Lagerware
VPE 24 Stück pro Karton.

* not available ex stock
Packing unit 24 pieces per box.



Typ/Type Nennleistung/Power

EI66/23 max. 34 VA




Typ / series	VA	CE	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	ca. g Cul. Gewicht Copper-weight	ca. Kg Gesamt Gewicht Total-weight
EI66/8	10		66	30	105	0,360
EI66/12	18		70	27	125	0,550
EI66/23	34	*	78	15	140	0,750

* Sicherheitstrafo VDE 0570, EN61558
 ENEC 10 und UL/CSA 506
 nicht kurzschlussfest
 Temperaturklasse ta 70°C/B
 Vakuumverguss
 Prüfspannung 4 KV
 Frequenz 50 bis 60 Hz
 Zweikammerwicklung
 Spannungsbereich **PRI + SEK** frei wählbar

* Safety transformer VDE 0570, EN61558
 ENEC 10 and UL/CSA 506
 Non short-circuit-proof
 Temperature class ta 70°C/B
 Vacuum casting
 Test voltage 4 KV
 Frequency 50 to 60 Hz
 Split-chamber bobbin
 You can determine **PRI + SEK** voltage


Typ/Type

0	Typ / series	EI66/8	EI66/12	EI66/23
	c	31,5	38,5	49




Typ/Type Mit innenliegender Befestigung
 With fixing inside

B0	Typ / series	EI66/12	EI66/23
	c	38,5	49




Typ/Type

KK	Typ / series	EI66/12	EI66/23
	c	38,5	49



Typ/Type

VL	Typ / series	EI66/23
	c	49,5



Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen - Dimension in mm

Neben den aufgeführten Trafos der EI66 Baureihe fertigen wir nahezu jede denkbare Variante. Z.B. mit eingegossener Thermo-sicherung oder PTC, andere Gehäuse-, Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten oder auch unvergossene Trafos.

Teilen Sie uns Ihre Sonderwünsche mit, wir unterbreiten Ihnen bestimmt ein attraktives Angebot.

In addition to the specified EI66 series, we also produce any possible version, e.g. with encapsulated thermofuse or PTC; other housing-, fixing- and connection options as well as non-encapsulated transformers.

Please inform us about your special desires, we are sure to make you an interesting offer.

MARSCHNER-LAGERTRAFO-PROGRAMM

Range available ex stock




Typ/Type Nennleistung/Power Primär/Primary

EI66/34 55 VA 230 V

Sicherheitstrafo VDE-geprüft 0570 /
EN 61558 / ENEC10 und UL / CSA 506
Zweikammerwicklung
Vakuumvergossen
Temperaturklasse **ta 70° C/B**
Cul-Gewicht: 190 g
Trafo-Gewicht: 1050 g



Safety transformer VDE-approved 0570 /
EN 61558 / ENEC10 and UL / CSA 506
Split-bobbin-winding
Vacuum casting
Temperature class **ta 70° C/B**
Cul-Weight: 190 g
Trafo-Weight: 1050 g



Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm



Lagertrafo-Programm/Stock-program

Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Stiftbelegung Pin	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
V66.34/19210*	6	9166	1+8/11+14	6,6	81	10
V66.34/19211*	9	6111	1+8/11+14	9,9	81	10
V66.34/19212*	12	4583	1+8/11+14	13,2	81	10
V66.34/19213*	15	3666	1+8/11+14	16,5	81	10
V66.34/19214*	18	3055	1+8/11+14	19,8	81	10
V66.34/19215*	24	2291	1+8/11+14	26,6	81	10
V66.34/19217*	2x6	2x4583	1+8/9+10-15+16	2x6,6	81	10
V66.34/19218*	2x7,5	2x3666	1+8/9+10-15+16	2x8,2	81	10
V66.34/19219*	2x9	2x3055	1+8/9+10-15+16	2x10,0	81	10
V66.34/19220*	2x12	2x2291	1+8/9+10-15+16	2x13,4	81	10
V66.34/19221*	2x15	2x1833	1+8/9+10-15+16	2x16,7	81	10
V66.34/19222*	2x18	2x1527	1+8/9+10-15+16	2x20,0	81	10
V66.34/19223*	2x24	2x1145	1+8/9+10-15+16	2x26,5	81	10

kein Sicherheitstrafo / no safety transformer


* keine Lagerware
VPE 24 Stück pro Karton.

* not available ex stock
Packing unit 24 pieces per box.



Typ/Type Nennleistung/Power

EI66/40 max. 65 VA




Typ / series	VA	CE	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	ca. g Cul. Gewicht Copper-weight	ca. Kg Gesamt Gewicht Total-weight
EI66/30	45	*	78	17	170	0,950
EI66/34,7	55	*	81	10	190	1,050
EI66/40	65		83	10	200	1,600

*Sicherheitstrafo VDE 0570, EN61558
 ENEC 10 und UL/CSA 506
 nicht kurzschlussfest
 Temperaturklasse ta 70°C/B
 Vakuumverguss
 Prüfspannung 4 KV
 Frequenz 50 bis 60 Hz
 Zweikammerwicklung
 Spannungsbereich **PRI + SEK** frei wählbar

*Safety transformer VDE 0570, EN61558
 ENEC 10 and UL/CSA 506
 Non short-circuit-proof
 Temperature class ta 70°C/B
 Vacuum casting
 Test voltage 4 KV
 Frequency 50 to 60 Hz
 Split-chamber bobbin
 You can determine **PRI + SEK** voltage


Typ/Type

0	Typ / series	EI66/30	EI66/34,7
	c	56,2	60,4




Typ/Type Mit innenliegender Befestigung
 With fixing inside

B0	Typ / series	EI66/30	EI66/34,7
	c	56,2	60,4




Typ/Type

KK	Typ / series	EI66/30	EI66/34,7	EI66/40
	c	56,2	60,4	65,3



Typ/Type

VL	Typ / series	EI66/30	EI66/34,7
	c	56,5	61



Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen - Dimension in mm

Neben den aufgeführten Trafos der EI66 Baureihe fertigen wir nahezu jede denkbare Variante. Z.B. mit eingegossener Thermo-sicherung oder PTC, andere Gehäuse-, Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten oder auch unvergossene Trafos.

Teilen Sie uns Ihre Sonderwünsche mit, wir unterbreiten Ihnen bestimmt ein attraktives Angebot.

In addition to the specified EI66 series, we also produce any possible version, e.g. with encapsulated thermofuse or PTC; other housing-, fixing- and connection options as well as non-encapsulated transformers.

Please inform us about your special desires, we are sure to make you an interesting offer.