



ZESS01RS

(ON 0NIMVHD)台要理図

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



DESIGNATION

命名法

JN2AS10ML1-R

SUFFIX
特殊記号MODIFICATION NUMBER
(1:NON WATER-PROOF)

モテ'イフイ番号(1:非防水)

CONTACT SIZE (L:#22)
コンタクトサイズ' (L:#22)

TERMINATION (M:SOLDER TYPE)

結線方法 (M:半田結線)

NO. OF CONTACTS (10 CONTACTS)

芯数(10芯)

SHELL SIZE

シェルサイズ'

MOUNTING CONFIGURATION

(A:RECEPTACLE WITH PANEL MOUNTING)

接栓形状 (A:ハ'ネル取付レセフ'タクル)

SERIES


シリーズ

SPECIFICATION


NUMBER OF CONTACT	: 10×#22
RATED VOLTAGE	: 200VAC MAX
RATED CURRENT	: 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 900VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
TERMINATION	: SOLDER TYPE (AWG#22 WIRE MAX)

仕様

コンタクト	: #22コンタクト	10本
定格電圧	: 200VAC以下	
定格電流	: 3A以下/1芯	
耐電圧	: 900VAC	
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (500VDCにて)	
結線方法	: 半田結線 (AWG#22以下)	



SECT. A-A

PANEL CUT-OUT DIMENSION
(REF.)

NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE"
ARE MARKED AS INDICATED.

"-R" IS NOT MARKED.

2. A TRIANGULAR MARK (WHITE MARKING) SHOWS THE ENGAGEMENT SIGN.

注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

但し、品名末尾の"-R"は表示しない。

2. 三角マーク(白マーキング)は嵌合目印を示す。

3	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	PIN INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
1	PIN CONTACT	10	COPPER ALLOY	GOLD PLATING (0.1μm MIN)	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-5119 JABL-5119		16.Dec.2005		2:1	JN2
一般差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	H.SAKURADA	名称 (TITLE) JN2AS10ML1-R RECEPTACLE (レセプタクル)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	M.NITTA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	E. Matsumoto		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	A. Ogasawa		
				質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.)
					SJ105537