

図面番号 (DRAWING NO.)

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

命名法

J L 0 4 V - 2 A 2 8 - 1 1 S E * - R

W:80°
X:110°
Y:250°
Z:280°

SUFFIX
特殊記号


2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置に品名を表示する。但し、末尾-Rは表示しない。
4. 図示の位置にインサート回転角度記号を表示する。
5. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※
製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('99,'00,'01,...)

NUMBER OF
CONTACT : 4X#12
18X#16
RATED VOLTAGE : 250VAC(#12), 100VAC(#16)
RATED CURRENT :
#12 CONTACT 23A MAX. /CONTACT UNIT
#16 CONTACT 13A MAX. /CONTACT UNIT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE :
#12 CONTACT 3.5mm MAX.
#16 CONTACT 1.25mm MAX.

コンタクト	: #12コンタクト	4本
	: #16コンタクト	18本
定格電圧	: #12コンタクト	250VAC
	: #16コンタクト	100VAC
定格電流	: #12コンタクト	23A以下/1芯
	: #16コンタクト	13A以下/1芯
耐電圧	: 2000VAC	
絶縁抵抗	: 5000MΩ 以上 (DC500Vにて)	
適用電線	: #12コンタクト	3.5mm以下
	: #16コンタクト	1.25mm以下

8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	SCREW	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
5	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	#16 CONTACT(LINE)	18	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTCT NO. :A~I, N~X
2	#12 CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTCT NO. :J, K, L
1	#12 CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTCT NO. :M
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 工 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社	
JACS-5079		15.Dec.2005		1:1		JL04V		JAPAN AVIATION	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		 ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		JL04V-2A28-11SE*-R					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.							
承認 APPD.		承認 APPD.							
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		×° ± ×°X' ±		質量 (MASS)				SU105362	

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.