

3.5mm 2 Pole

Audio Connectors
Audio Stecker

Technical Specification

See Page 7 for complete technical specification and Page 24 for possible combinations.


Technische Spezifikation

Siehe Seite 7 für die vollständige technische Spezifikation und Seite 24 für mögliche Kombinationen.

4 8 3 2 . 1 2 0 0

Plug screened


Stecker abgeschirmt



4 8 3 2 . 1 2 1 0

Plug insulated


Stecker isoliert



4 8 3 2 . 1 2 2 0

Plug angled insulated



Stecker abgewinkelt isoliert



4 8 3 2 . 2 2 0 0

Socket screened solder tabs

Socket abgeschirmt Lötanschluss





Mounting Details
Maximum Panel
Thickness: 2.4mm
Montage Detail
Maximale
Wandstärke: 2.4mm

4 8 3 2 . 2 2 2 0

Socket screened PCB tabs

Socket abgeschirmt PIN Anschluss





Mounting Details
Maximum Panel
Thickness: 1.4mm
Montage Detail
Maximale
Wandstärke: 1.4mm

4 8 3 2 . 2 2 3 0

Socket insulated PCB tabs



Socket isoliert PIN Anschluss



4 8 3 2 . 3 2 0 0

Line socket

Inline Sockel



3.5mm 3 Pole




Audio Connectors
Audio Stecker

Technical Specification

See Page 7 for complete technical specification and Page 24 for possible combinations.

Technische Spezifikation


Siehe Seite 7 für die vollständige technische Spezifikation und Seite 24 für mögliche Kombinationen.



4 8 3 2 . 2 3 0 0

Socket screened solder tabs


Socket abgeschirmt Lötanschluss



4 8 3 2 . 2 3 2 0

Socket screened PCB tabs


Socket abgeschirmt PIN Anschluss



4 8 3 2 . 2 3 3 0

Socket insulated PCB tabs

Socket isoliert PIN Anschluss



4 8 3 2 . 3 3 0 0

Line socket

Inline Sockel

