









- 
- 1 Kontaktkammern geeignet für FASTIN-FASTON TABS 6.3x0.8
Kontakt Nr.: 60294, Drahtgrößenbereich AWG 22-18 (0.3-0.8 mm²)
160691, Drahtgrößenbereich AWG 22-18 (0.3-0.8 mm²)
AMPLIVAR-Kontakt Nr.: 141051, Drahtgrößenbereich AWG 27-20 (0.1-0.5 mm²)
142411, Drahtgrößenbereich AWG 22-15 (0.3-1.6 mm²)
Maximaler Isolationsdurchmesser = 2.8mm bzw. max. Isolationsdicke = 3.6
- 2 Passende Gegenstecker siehe Tabelle
- 3 Zahlen und Schrift:
Fette Engschrift 2 DIN 1451 -0.2 erhaben.
- 4 Kammer-Nummer Mittelschrift 2 DIN 1451
- 5 Rastlasche rechts versetzt (Lage 'd_0+') zur Kammermitte bei Kammer Nr.
- 6 Kodiernut links versetzt (Lage '+0_c') zur Kammermitte bei Kammer Nr.
- 7 Polarisierungsnut links versetzt (Lage 'a') oder rechts versetzt (Lage 'b')
zur Kammermitte bei Kammer Nr.
- 8 Nut für federnden Rasthaken
- 9 Das (7 pol.) Gehäuse (M5:1) ist stellvertretend für alle Pohlzahlen dargestellt.
Die Lage der Rastlasche, Kodier- und Polarisierungsnuten und der Nut für
den federnden Rasthaken ist dem Kodierschema zu entnehmen



10	12	1-928309-7	7	natur	44	30	35	-	-		
11	11	928309-8	8	natur	49	35	40	927740-8	828353-7		
								927740-7			
								928151-7			
								928...-6			
11	11	928309-7	7	natur	44	30	35	927740-7	828353-7		
								928151-7			
								928...-6			
MATERIAL	Bestell-Nr.	Polzahl	Farbe	Maß W	Maß X	Maß Y	Stand. Timer Geh. AMP-Multifitting conn. passende Gegenstecker ZEICHNUNG GÖLTIG AB XX.YY.				
siehe Tabelle	-	-	-	-	-	-	STE TE Connectivity 7/8POL.FASTIN-ON GEHÄUSE, Raster 5mm				
	-	-	-	-	-	-	K				
	-	-	-	-	-	-	BEZUGSKODEN 7/8POL.FASTIN-ON GEHÄUSE, Raster 5mm				
	-	-	-	-	-	-	BEZUGSKODEN 7/8POL.FASTIN-ON GEHÄUSE, Raster 5mm				
	-	-	-	-	-	-	BEZUGSKODEN 7/8POL.FASTIN-ON GEHÄUSE, Raster 5mm				
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL		WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE		HOCH TOLERANZTE MASSE ± 0,2mm	FORMAT A1	ZEICHNUNGS-NR. 928 309
GEB. 12.88			GEB. 12.88			GEB. 12.88			GEB. 12.88		