






CODEUR (VUE SUIVANT F)
CODER (F VIEW)



NOMENCLATURE PART LIST

N°	DESIGNATION DESCRIPTION	REFERENCE	MATIERE MATERIAL	INDICE ET DATE INDICE AND DATE
1	RECEPTACLE HOUSING	210 I 007 9	CRISTAL (WHITE)	M - 05/06/1996
		210 I 007 0	NOIR (BLACK)	
		210 I 007 8	PBT NON CHARGE GRIS (GREY)	
		210 I 007 6	PBT NON FILLED BLEU (BLUE)	
		210 I 007 1	MARRON (BROWN)	
		210 I 007 7	VIOLET (VIOLET)	
2	GRILLE SECONDARY LOCKING GRID	210 M 012 0	PBT CHARGE 17% FV NOIR PBT FILLED 17% GF BLACK	G1 - 20/07/1993

N° CODEUR CODER N°	COULEUR COLOUR	REFERENCE RENAULT RENAULT PART NUMBER	REFERENCE CONNECTRAL CONNECTRAL PART NUMBER
1	CRISTAL (CY) WHITE	77 03 197 574	210 PC 06 2 S 9 003
2	NOIR (NO) BLACK	77 03 197 614	210 PC 06 2 S 0 003
3	GRIS (GR) GREY	77 03 197 615	210 PC 06 2 S 8 003
4	BLEU (BE) BLUE	77 03 197 616	210 PC 06 2 S 6 003
5	MARRON (MA) BROWN	77 03 197 910	210 PC 06 2 S 1 003
6	VIOLET (VI) VIOLET	77 03 197 927	210 PC 06 2 S 7 003

A	B	C	D	POUR CONTACT FOR CONTACT
2.20 + 0.01	2.80 - 0.01	3.50 - 0.01	2.65 - 0.01	1.5 x 0.8

CALIBRE (GO) MATIERE 45NCD17 56 HRC
CALIPER (GO) MATERIAL 45NCD17 56 HRC

CONNECTIQUE SICMA

ACCORD B.E. See 60606 POUR MODIF.
TECHNIQUE, IND. 77.00.197.574. K
ADMINISTRATIVE, IND. :
DATE : 13 / 06 / 96
NOM ET SIGNATURE : *[Signature]*

CONFORME AU CAHIER DES CHARGES 36 05 019
CLASSE DE TEMPERATURE : 2
CLASSE DE VIBRATIONS : 1
CLASSE D'ETANCHEITE : 0

NOTICE DE CONTROLE
AU PIED A COULISSE
-CONTROLLER LA COTE SUR LE DESSIN AVEC LE CALIBRE
-INSERER LE CALIBRE DANS L'ALVEOLE, CE CALIBRE DOIT S'ENCLIQUETER.
UTILISER L'ANNEAU POUR L'EXTRAIRE.

TOUTE NON CONFORMITE SUR UNE PIECE ENTRAINE LE REFUS DU LOT CORRESPONDANT
CE PLAN DE CONTROLE ETANT UN EXTRAIT DU PLAN DE FABRICATION, ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AU PLAN DE DEFINITION
LA COTE DE CE PLAN EST SUIVIE EN M.S.P.
OUTIL DE DEMONTAGE DE LA GRILLE : 210S005 OU 210S040
OUTIL DE DEMONTAGE DES CONTACTS : 210S001 OU 210S041


POIDS PIECE : 3.4 G
CONDITIONNEMENT :
1170 PIECES PAR CARTON GALIA N° 13
REPARTIES DANS 5 ALVEOLES DE 13 CASES
POIDS : 4.5 KG

CONFORM TO SPECIFICATIONS REF 36 05 019
TEMPERATURE CLASS : 2
VIBRATIONS CLASS : 1
WATERPROOF CLASS : 0

CONTROL NOTICE
WITH A CALIPER RULE
-CONTROL THE DIMENSION ON THE CONNECTOR DRAWING.
WITH THE CALIPER
-INSERT THE CALIPER IN THE ALVEOLE, THIS CALIPER MUST CLICK INTO PLACE.
USE THE RING TO EXTRACT IT.

ANY NON-CONFORMITY OF A PIECE IMPLIES THE REJECTION OF THE CORRESPONDING BATCH
THIS CONTROL DRAWING IS ISSUED FROM THE PRODUCTION DRAWING, IN CASE OF COMPLAINT REFERENCE WILL BE MADE TO THE DETAILED DRAWING
THE DIMENSION ON THIS DRAWING IS FOLLOWED BY S.P.C.
SECONDARY LOCKING GRID DISASSEMBLY TOOL : 210S005 OR 210S040
CONTACT DISASSEMBLY TOOL : 210S001 OR 210S041

PART WEIGHT : 3.4 G
PACKAGING :
1170 PARTS PER CARTON GALIA N° 13
DIVIDED INTO 5 SECTIONS OF 13 COMPARTMENTS
WEIGHT : 4.5 KG



ARCHIVE LE 05/12/00

K	FAC 255 - MODIFICATION LINGUETS - REF 77 03 197 996 => 77 03 197 927	ERIC PHILIPPE	05/06/1996	A 96 047
J5	AJOUTE CODEUR VIOLET	ERIC PHILIPPE	24/01/1996	A 96 008
J4	DM 4611 - 600 PIECES DANS C 15 => 1170 PIECES DANS C 13	ERIC PHILIPPE	14/12/1995	A 95 081
J3	RENTISE EN CONFORMITE CODEURS SELON PLAN EMPREINTE	ERIC PHILIPPE	30/01/1995	A 95 010
J2	REFERENCE 77 03 297 351 => 77 03 197 910	ERIC PHILIPPE	10/11/1994	A 94 063
J1	AJOUTE CODEUR MARRON	GERARD MULO	24/08/1994	A 94 041
J	MODIFICATIONS SUITE DEMANDE N° 2410	PH.BLANC	15/10/1992	92 341
H	MODIFIE SUITE DEMANDE N° 2969	GERARD MULO	01/07/1992	92 255
G	MODIFIE INDICE PLAN DE DEFINITION	GERARD MULO	27/03/1992	92 112
F	PLAN REFAIT EN DAO	PH.BLANC	31/01/1992	92 050
E	NOMBRE DE PIECES ETAIT 300	PH.BLANC	07/07/1991	
D	MODIFIE CALIBRE DE CONTROLE	G.MULOT	07/11/1990	
C	AJOUTE CONDITIONNEMENT + MISE A JOUR	PH.BLANC	02/04/1990	1907
B	AJOUTE RAINURES DE GUIDAGE/RAPPORT 15/189 DU 06/09/1989	G.MULOT	26/09/1989	1800
A	MISE A JOUR SUITE GEL DE DEFINITION	G.MULOT	07/06/1989	
IND.	MODIFICATION	NOM	DATE	N° Bordereau

DESSINE LE: 31/01/1992	VERIFIE LE: 10/06/96	MATIERE: -	TOLERANCE GENERALE	ECHELLE: - / 1
PAR: PH.BLANC	PAR: <i>[Signature]</i>	ETAT: -	± - ± -	
TRAITEMENT:	POIDS:	SURFACE:	RUGOSITE:	

Ce document est la propriété de FRAMATOME CONNECTORS CONNECTRAL.
Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

PC 6 VOIES 1.5 X 0.8
6 WAY FEMALE CONNECTOR
PLAN DE CONTROLE - CONTROL DRAWING

FRAMATOME CONNECTORS
CONNECTRAL
Rue des Quatre Filles - BP 25
28231 EPERNON cedex FRANCE
A3 PC210PC062Sx003