





Y Kontaktanordnung Contact arrangement






X (Lochbild) (Board drillings)



64 Signal Kontakte
64 signal contacts

⊗ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact



09 73 464 5804	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 73 464 7804	3	Au über/over Ni
09 73 464 6804	2	Au über/over Ni
09 73 464 2804	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 (2 : 1)	har-bus R Federleiste mit Clip Einlöt , 64 pol. , SMC (Hochtemperatur) <i>har-bus R female connector with clip solder , 64 pol. , SMC (high temperature)</i>				
31102	19.06.02	Rie.	Detail.	04.02.99	Hm						
30798	25.01.02	Rie.	Insp.	04.02.99	Ko						
27554	03.02.00	Rie.	Stand.								
26085	13.09.99	Rie.									
23741			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 73 464 x804			Blatt/ page /	
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP				Sub.				