



Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1993
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten



Index	Änderung	Tag	Name
A2	NOTE 1 ADDED	20.2.98	Mattern
A3	ECR-10-026307	26.5.11	KK/HMR
A4	REVISED PER ECR-21-100040	18.JAN2021	SS / EW

SCHNITT A-A



SCHNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt



1 Alternativ kann das Firmenlogo um 90° gedreht angebracht werden.
THE ORIENTATION OF COMPANY LOGO CAN BE ALSO 90° DEGREES TO THAT SHOWN.

2 WIRED AND WELDED SPLICES ALLOWED
verwendet mit H7-Lampenanschluß-
gehäuse 965 430

OBSOLETE	1 — 2,5 mm ²	3 — 4,3 mm	965 972 - 6	CuZn30 F53	verzinnt 2-10 µm
	1	1	965 972 - 5	CuZn30 F53	blank
			965 972 - 4	CuZn30 F53	vorverzinnt 1-3 µm
			965 972 - 3	CuSn6 ^{3-5% Sn} F56	verzinnt 2-10 µm
			965 972 - 2	CuSn6 ^{3-5% Sn} F56	blank
			965 972 - 1	CuSn6 ^{3-5% Sn} F56	vorverzinnt 1-3 µm

TE TE Connectivity

Benennung
POSITIVE LOCK FLAG
STECKHÜLSE 6,3 Spezial **K**

OBSOLETE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößenbereich	Isolationdurchmesser	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.	Rev.
	965 972 - 7	Cu Fe	vorverzinnt 1-3 µm	1 — 2,5 mm ²	3 — 4,3 mm	965 972 - 7	Cu Fe	vorverzinnt 1-3 µm	± 0,2 mm 1° 30'	B	965972	A4
						Gez. 03.11.93 H. Waldmann	Gepr. 03.11.93 Schwäger	Gepr.	Maßstab 4 : 1	Blatt 1 von 1		