

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	REDRAWN WITH CHANGE FJ00-2151-02	10OCT2002	T.H	M.S






断面 A-A
SECT





断面 B-B
SECT



断面 C-C
SECT

注記；
1. 適用ハウジング型番 ： タイコジャパン製品は無し
2. 本コンタクト単体での使用に際しては、ロックレバーの変形に注意して下さい。
3. 被覆外径 ；
   1本圧着 ： φ2.1～φ3.6mm
   2本圧着 ： 合計外径 5.5mm 以下（1本の外径はφ1.6～φ3.1mm）

NOTES;
1. APPLICABLE HOUSING P/N : NONE IN TYCO JAPAN
2. PLEASE TAKE CARE THE DEFORMATION OF LOCKING LEVER
3. INSULATION DIA;
   ONE WIRE : φ2.1～φ3.6mm
   TWO WIRE : OUTSIDE DIAMETER 5.5mm MAX
   (SINGLE WIRE φ1.6～φ3.1mm)

—//—	錫めっき済黄銅 0.3t PRE-TIN BRASS 0.3t	1318306-1
ばら状端子型番 LOOSE PIECE P/N	材料 MATERIAL	型番 P/N
抱合電線断面積 WIRE RANGE 0.7～2.5m m² (AWG #18～#14)	被覆外径 INSULATION DIA	注記 3 参照 SEE NOTES 3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. © COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. RELEASED FOR PUBLICATION

DIMENSIONS: 単位： 粍 MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
±0.4
–
–
–
–

DWN T.HATANO 10OCT2002
CHK M.SUZUKI 10OCT2002
APVD M.SHINDO 10OCT2002

PRODUCT SPEC 製品規格 108-5126
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5041
WEIGHT

MATERIAL 材料 SEE TABLE
FINISH 仕上

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME 名称 187 SERIES POSITIVE LOCK (MARK-II) REC. FOR 0.8t TAB

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A4	00779	C-1318306	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 4:1 SHEET 1 OF 1 REV A

AMP 1469-35 REV 31MAR2000

10OCT2002 2:22pm FJ035868

Downloaded from Arrow.com.