





302299

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




K Kodierung
P Positionierung
V Verriegelung

Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:
Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

302299

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




K keying
P positioning
V lock

Direct connection, with the printed circuit board edge:
Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

302299

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




K codage
P positionnement
V verrouillage

Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:
Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates

Tous déssins vus dans le sens d'enfichage (*)

2
2-polig
2 poles
2 pôles


302299 02 K01



Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

4
4-polig
4 poles
4 pôles


302299 04 K01



Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

6
6-polig
6 poles
6 pôles


302299 06 K01



Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

8
8-polig
8 poles
8 pôles

302299 08 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

Downloaded from Arrow.com.

10

10-polig
10 poles
10 pôles

302299 10 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

12

12-polig
12 poles
12 pôles

302299 12 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

14

14-polig
14 poles
14 pôles

302299 14 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

16

16-polig
16 poles
16 pôles

302299 16 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

18

18-polig
18 poles
18 pôles

302299 18 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

20

20-polig
20 poles
20 pôles

302299 20 K01




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

Downloaded from Arrow.com.

20

20-polig (Fortsetzung)
20 poles (continued)
20 pôles (suite)

302299 20 K02**




Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2 K11

22

22-polig
22 poles
22 pôles

302299 22 K01



Kodierung/keying/codage:
P1 P2 V1 V2

** Pro Kodiersteg reduziert sich die tatsächliche Polzahl um eins. Die Kodierung wird aber nach der Größe des Kontaktträgers benannt.
The effective pole number is reduced by one for every keying rib. However, the keying is designated by the size of the insulating body.
Chaque cloison de codage diminue le nombre effectif de pôles par un. Néanmoins, le codage est désigné par la taille du corps isolant.

Downloaded from Arrow.com.