


XN01 020 0024 1	Cu/Ni1,3 Ag2 pas 02	1,5-2,5 mm ² / AWG 16-14
Typ-Nr. type no.	Oberfläche im Kontaktbereich plating contact area	Anschlussquerschnitt / AWG for wire gauge / AWG



Werkzeuge für gestanzte Kontakte siehe Katalog "Werkzeuge"
Tools forstamped crimp contacts see catalouge "Tools"

Notiz:

- 3.) HN... für Crimpmaschinen, Kontaktzuführung rechts
2.) TN... für Crimpmaschinen, Kontaktzuführung links
1.) ZN... für Handcrimpzangen

note:

- 3.) HN... for crimp machines contact-feeding right hand
2.) TN... for crimp machines contact-feeding left hand
1.) ZN... for hand crimp tools

HN01 020 0024 X	3.)	Band 2000 Stück	reel: 2000 pcs.
TN01 020 0024 X	2.)	Band 2000 Stück	reel: 2000 pcs.
ZN01 020 0024 X	1.)	Band 200 Stück	reel: 200 pcs.
VN01 020 0024 X		Einzelkontakte: 100 Stück	single contacts: 100 pcs.
Bestell-Nr. part no.	Notiz note	Lieferform	supplied as

Gewicht (errechnet) / Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances: ISO 2768-m		 DIN / ISO 13715		Maßstab / Scale: 5:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension								CUSTOMER DRAWING					
Teileindex / Partindexnumber:													
Bagatelle change:													
				Gez.	14.08.2018		Stiftkontakt am Band male contact 1,5 - 2,5 mm ²						
				Drawn	MTOLKSDORF								
				Status	Released								
				Gepr.	20.09.2018								
				Checked	MBERTSCH								
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH				M XN01 020 0024 X				Blatt / Sheet	
02 201700204 19.09.2018 MTOLK												1	
01 201700204 15.08.2018 MTOLK												1 Bl.	
Index		Änderung / Description		Datum / Date		Name		Ers. f. / Replacement for:					