






passend zu den Kabelverschraubungen:
fits to the cable glands:

- N 16 250 0020
- N 16 250 0021
- N 16 250 0022
- N 16 250 0023
- N 16 250 0024
- N 16 250 0025



Characteristics

General Characteristics	Standard	Value
Type		Hood
Protection class	IEC 60529	IP65
Locking System	DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)	1 locking lever
Amount x size of cable entries & position		1x M25x1,5 top
Climatical Characteristics	Standard	Value
Climatic category	IEC 60068-1	40 / 85 / 21
Temperature range	IEC 60068-1	-40°C / +85°C
Upper temperature	IEC 60512-11-9	+85°C
Lower temperature	IEC 60512-11-10	-40°C
Mechanical Characteristics	Standard	Value
Mechanical operation	IEC 60512-9-1	≥500 mating cycles
Material of housing	PC-GF (V-0 acc. to UL94)	
Color of housing	black	

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 25,1 g				Zul. Abw./Tolerances : ISO 2768-m		 DIN / ISO 13715		Maßstab / Scale : 1:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension								CUSTOMER DRAWING					
Teileindex / Partindexnumber:													
Bagatelle change:													
				Gez.	17.09.2013		Tüllengehäuse M25 hood M25						
				Drawn	DSC-MIG								
				Status	Released								
				Gepr.	09.03.2017								
				Checked	MGRIMM		M C146 10R008 606 12						
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH									
03	201700079	28.02.2017	PWOLF				Blatt/ Sheet 1						
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				1 Bl.						
							Ers. f. / Replacement for :						