










33400876	01	1.5-3µm Ag	CuFe2P	>1.00-2.50	3B	3.6	1.8	3.8	5.3	3.5	5.0	3.5	6.8	60994034 (10779161)	2.7-3.0	
F432510 (33523148)	01	1-3µm SnTop	CuFe2P		3T									Yellow / Gelb		
F332510 (33523147)	01	1-3µm Sn	CuFe2P		3L									60994023 (10779159)		2.0-2.7
F232510 (33523146)	01	1-3µm Sn	CuSn4		3A											
33400874	01	1.5-3µm Ag	CuFe2P	0.50-1.00	2B	2.5	1.2	2.7	5.1	3.3	4.8	3.0	6.3	60994015 (10779162)	1.2-2.0	
F132510 (33523145)	01	1-3µm SnTop	CuFe2P		2T									Blue/Blau		
F032510 (33523144)	01	1-3µm Sn	CuFe2P		2L									60994015 (10779162)		1.2-2.0
F922510 (33523143)	01	1-3µm Sn	CuSn4		2A											
33400872	01	1.5-3µm Ag	CuFe2P	>0.22-0.35	1B	2.1	0.8	2.1	4.7	3.2	4.5	2.5	6.3	60994015 (10779162)	1.2-2.0	
F822510 (33522782)	01	1-3µm SnTop	CuFe2P		1T									Blue/Blau		
F722510 (33522783)	01	1-3µm Sn	CuFe2P		1L									60994015 (10779162)		1.2-2.0
F622510 (33522784)	01	1-3µm Sn	CuSn4		1A											
Part Nr. Teile Nr.	Rev.	Surface finish Oberfläche	Material Contact body Grundkörper	Crimp area Crimp- bereich (mm²)	Part code Teile- code	B1 ± 0.3	D1 ± 0.3	H1 ± 0.3	B2 ± 0.3	D2 ± 0.3	H2 ± 0.3	L1 ± 0.2	L2 ± 0.5	Part-no./ Color Teilern./ Farbe	Insulation- Isolations- material	
Single wire seal (SWS) Einzeladerdichtung (EAA)																

	Notes / Bemerkungen
1	Supplier code / Firmenzeichen
2	Week and Year of production - Year/Jahr : 2020=X; 2021=Y Woche und Jahr der Herstellung
3	Part code / Teilecode
4	measured without gap / gemessen ohne Luftspalt
	Material
5	Hood / Ueberfeder : X10 CrNi18 8
6	Contact body / Grundkoerper : see table / siehe Tabelle
7	Associated male terminal: 0,8±0,03 x 2,8±0,1 Zugehoeriger Flachstecker
	Symbol key / Zeichenerklaerung
8	 Inspection report no. / Masznr.
9	() Dimensions for Help / Hilfsmasze
10	 Theoretic Dimensions / Theoretische Masze
11	Rm = radius center point / Rm = Radiusmitte
12	E = width across corners / E = Eckenmasz
	Cross references / Querverweise
13	Cavity / Kammer : Ø 5,2±0,1 :9 001 07 10
14	Crimpspecification / Crimpspezifikation :9 084 11 00
14	Single Wire Seal / Einzeladerdichtung :15453990
15	Reels stored horizontal Carrier strip down Spulen horizontal Haltestreifen unten
16	 Crossed out part no. only on request Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage
17	Deviations from the pictorial representation are allowed Abweichungen von der bildlichen Darstellung sind zulaessig
18	() Associated Aptiv part no./Zugehoerige Aptiv Teilernr.
19	Only the german language shall be binding Massgebend ist nur der deutsche Text

DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
15MR15	R	01	--	--		FIRST EDITION FOR NEW STAMP TOOL - TOOL DUPLICATION		ST.MUE	P.NUE	C.SCH
16JL19		01	AA		B6	typing error correction dim. was 3.8		S.Wei	P.Nue	M.Por



DWG. TYP		DISTR. CODE
CUSTOMER PART DRAWING		
WEIGHT (GR)	D	
VOLUME (CM ³)		
ROUTING		


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:
DIN ISO 2768-FH
DIN ISO 1101



GD&T
ACCORDING TO:
DIN EN ISO 1101

REFERENCE
pci0797101

FIRST ANGLE PROJECTION



DO NOT
SCALE
USE MAT



• **A P T I V** •

CONNECTION SYSTEMS
Nuremberg, Germany

COPYRIGHT 2015 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHÄLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DIE APTIV UNZULÄSSIG

		DATE
DR	St.Mueller	01JUL15
APVD1	P.Nuetzel	02JUL15
APVD2	S.Weiss	02JUL15
APVD3		
APVD4		
APVD5		

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS APTIV 10949001

MATERIAL	see table	siehe Tabelle
----------	-----------	---------------

DRAWING NAME	DCS2-2.8 Female Terminal-waterproof Flachkontakt-wasserdicht CUS25
--------------	---

DRAWING NUMBER							
1 358800 1							
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P	
A2	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AA	