

TGL200CU06 ... TGL200CU10

Combination of Ultrafast Diode and TVS in SMD
Kombination von ultraschneller Diode und TVS in SMD

P_{PPM} = 300 W **V_{RRM} = 600...1000 V**
P_{M(AV)} = 1.0 W **V_{BR} = 200 V**
T_{jmax} = 150°C **t_{rr} ~ 75 ns**

Version 2024-03-19

DO-213AB
 Plastic MELF

**SPICE Model & STEP File¹⁾**

Marking
 200U06/08/10

HS Code 85411000**Typical Applications**

Primary side snubber circuit
 in flyback converters (see page 2)
 Commercial / Industrial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification¹⁾

Features

Two components in one package:
 Fast blocking diode and 200V
 transient voltage suppressor in series
 Compliant to RoHS (exempt. 7a),
 REACH, Conflict Minerals¹⁾

Mechanical Data¹⁾

Taped and reeled	5000 / 7"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.12 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen
	MSL = 1	

**Typische Anwendungen**

Primärseitige Schutzbeschaltung
 in Sperrwandlern (siehe Seite 2)
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifizierung¹⁾

Besonderheiten

Zwei Bauteile in einem Gehäuse:
 Schnelle Sperrdiode und 200V
 Spannungs-Begrenzer in Reihe
 Konform zu RoHS (Ausn. 7a),
 REACH, Konfliktmineralien¹⁾

Mechanische Daten¹⁾

Polarity: When a positive voltage is applied to the contact marked by a ring, the 200 V breakdown can be measured.

Polarität: Bei Anlegen einer positiven Spannung an den mit Ring gekennzeichneten Anschluss kann der 200 V Abbruch gemessen werden.

Maximum ratings²⁾**Grenzwerte²⁾**

Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb	P _{M(AV)}	1 W ³⁾
Junction temperature – Sperrschiichttemperatur	T _j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _s	-50...+150°C
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung	P _{PPM}	300 W ⁴⁾
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	TGL200CU06 TGL200CU08 TGL200CU10	600 V 800 V 1000 V

Characteristics**Kennwerte**

Typ. thermal resistance junction to ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschiicht - Umgebung	R _{thA}	45 K/W ³⁾
Typ. thermal resistance junction to terminal – Typ. Wärmewiderstand Sperrschiicht - Anschluss	R _{thT}	10 K/W
Leakage current Sperrstrom	Blocking diode Sperrdiode	T _j = 25°C V _R = V _{RRM}
Reverse recovery time Sperrverzug	Blocking diode Sperrdiode	I _F = 0.5 A through/über I _R = 1 A to I _R = 0.25 A

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben





3 Mounted on PCB with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Lötpad je Anschluss

4 10/1000 µs waveform. Pulse shape see curve I_{pp} = f (t) / P_{pp} = f (t); repetition rate is limited by P_{M(AV)}


Strom-Impuls 10/1000 µs. Impulsform siehe Kurve I_{pp} = f (t) / P_{pp} = f (t); Wiederholrate begrenzt durch P_{M(AV)}

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Transient Voltage Suppressor Spannungs-Begrenzer-Diode	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. Current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Breakdown voltage Abbruch-Spannung @ $I_T = 1 \text{ mA}$	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung @ I_{PPM} (10/1000 μs)
	$V_{WM} [\text{V}]$	$I_D [\mu\text{A}]$	$V_{BR} [\text{V}]$	$V_C [\text{V}]$
TGL200CFxx	162	5	200 $\pm 10\%$	180...220
				287
				1

Dimensions – Maße [mm]

Application Note

Flyback converter
with primary side
snubber circuit
(circled)


Applikationshinweis

Sperrwandler
mit primärseitiger
Schutzbeschaltung
(eingekreist)

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

The application note describes circuit proposals and shall not be considered as assured and proven solution for any device. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the availability, performance or suitability of any device, circuit etc, neither does it convey any license under its patent rights of others.

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

Der Applikationshinweis zeigt Schaltungsbeispiele und dient allein deren Beschreibung. Sie sind nicht als zugesagte oder geprüfte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitseiveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"

Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"

Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“