

Stiffleiste, Raster 2,54mm, abgewinkelt, zweireihig, 04 - 80 polig
Pin header, pitch 2.54mm, right-angled, double row, 04 - 80 contacts

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Au oder Sn

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

3,0A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

1000V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au or Sn

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

3.0A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage




250V AC

Test voltage

1000V AC

Packing

Polybag packing



Bestellcode / Ordercode

Kontaktoberfläche

G - Gold Flash
Z - Zinn

Polzahl

04 - 80

Stiftlänge

D - A = 6mm, B = 3mm

Plating

G - Gold flash
Z - Tinned

No. of contacts

04 - 80

Pin length

D - A = 6mm, B = 3mm

AWL254 - D A - x xx D

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature