



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-24-219996	20JAN2025	RK	MDG


Schnitt A-A





B C



Schnitt B-B



Schnitt C-C



X 12 CrNi 17 7

Bemerkungen

- 1 Kontaktkörper galv. unternickelt mit 0.5 µm bis 3.5µm
- 2 Crimpbereich galv. verzinkt mit 1µm bis 3µm
- 3 Kontaktbereich galv. vergoldet mit min. 0.8µm
- 4 OBSOLETE

BESTELL-NR.	LOOSE PIECE NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
963720-3	965969-3			MODU Buchsenkontakt	CuSn 4	galv.Au 1 2 3
-	-	-	-	-	-	-
963720-1 4	965969-1	-	-	MODU Buchsenkontakt	CuSn 4	vorverzinnt

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L. POST 23.05.90
DIMENSIONS: mm		CHK H.Gehrke 02.04.93
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD -
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.2mm 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	PRODUCT SPEC -
MATERIAL CuSn 4	FINISH -	APPLICATION SPEC -
		WEIGHT -
		CUSTOMER DRAWING

ZEICHNUNG GÜLTIG AB				TE Connectivity	
				NAME Spez.AMPMODU IV Buchsenkontakt	
SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=963720		RESTRICTED TO -	
SCALE 20:1			SHEET 1 OF 1	REV D2	