


PHA .1200

CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE - un contact travail

MAGNETIC PROXIMITY SENSOR - 1 normally open contact

Dimensions / Outlines



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

Puissance maxi commutable / Max. switching power	10 W / 12 VA
Tension maxi commutable / Max. switching voltage	100 Vdc
Courant maxi commutable / Max. switching current	400 mA
Courant de travail / Carrying current	1 A
Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts	200 Veff
Résistance de contact initiale (hors cable) / Initial contact resistance (cable excepted)	≤ 100 mΩ
Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance	10¹¹ Ω
Capacité / Capacitance	0,5 pF
Fréquence maxi d'utilisation / Max.frequency	300 Hz
Fréquence de résonance / Resonant frequency	3000 Hz

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
r e l a i s

Temps de commutation

à l'action (rebonds 0,3 ms inclus) / Operate time (bounces 0,3 ms included)

1 ms

au relachement / Release time

0,1 ms**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA****Matériau utilisé pour le contact / Contact material****Rhodium****Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature****- 40 à + 100°C****Température de stockage / Storage temperature****- 55 à + 100°C**

(température donnée hors cable / given temperature, cable excepted)

Chocs (11 ms) / Shocks (11 ms)**50 g****Vibrations (de 10 à 2000 Hz) / Vibrations****30 g****Durée de vie / Life expectancy****50 V = ; 100 mA****> 1,5 . 10⁶**

(charges résistives / resistive loads)

50 mV = ; 10 mA**> 40 . 10⁶****durée de vie mécanique / mechanical life expectancy****10⁹****Indice de protection (nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse)**

Protection level (Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment)

IP67**AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS****Plage de sensibilité utilisée / Used pull-in range****de 07 à 15 ATf**

Pour d'autres sensibilités , nous consulter / For others, please contact us

Différentielle : $\frac{ATO(NF / NC)}{ATF (NO / NO)}$ / Pull in value**D ≥ 0,65****Drop out value****Références disponibles / Available references****PHA01200 --> de 07 à 14 ATf / from 07 up to 14 AT****PHA11200 --> de 15 à 17 ATf / from 15 up to 17 AT****Détection / Detection**

Commande par aimant / Ordered by magnet

Type P6250000 ou / or P4200000 ou / or PA320000

Pour d'autres types ou utilisations , nous consulter / For others, please contact us

