




Reihe B,D ; Position 2,5,8,11,14 für Signalleitung
 row B,D ; position 2,5,8,11,14 for signal-line
 Reihe A,C,E ; Position 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15 für Masseleitung
 row A,C,E ; position 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15 for ground-line

- 5) Einpreßzone in beliebiger Winkellage zur Längsachse möglich
 5) press-in-zone in any angular position related to it's longitudinal axis possible
 4) Für Einpreßverbindung DIN 41611-5-EE 1.0-AC
 4) for press-in connection DIN 41611-5-EE 1.0-AC
 3) Bauteilegrenze (gilt für beide Leiterplattenseiten)
 3) limit area of components (valid for both pcb-sides)
 2) Frei von Leiterbahnen, ausgenommen Anschlußaugen
 2) no tracks, except solder eyes
 1) Löcher nicht metallisiert
 1) non-metallized drillings

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
				Dat.	Name	2:1 5:1	Mini-Koax-Modul, 1.5SU-gewinkelt 10x50 Ohm, (5 Doppelk.), Einpreßtechnik mini-coax-module, 1.5SU-right angled 10x50 Ohm, (5 twin-con.), press-in
			Detail.	29.07.96	Rie.		
			Insp.	29.07.96	Pa.		
			Stand.				
34650	08.02.08	Hage.				HARTING	TB 07 31 100 0021
23838	20.03.98	Rie.					
19542							
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Sub.	Blatt/ page