


0.5mm Pitch

SERIES

# 6288



0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック

0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    | E    |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 8                    | 3.5  | 8.2  | 5.2  | 6.0  | 9.6  |
| 9                    | 4.0  | 8.7  | 5.7  | 6.5  | 10.1 |
| 10                   | 4.5  | 9.2  | 6.2  | 7.0  | 10.6 |
| 11                   | 5.0  | 9.7  | 6.7  | 7.5  | 11.1 |
| 12                   | 5.5  | 10.2 | 7.2  | 8.0  | 11.6 |
| 13                   | 6.0  | 10.7 | 7.7  | 8.5  | 12.1 |
| 14                   | 6.5  | 11.2 | 8.2  | 9.0  | 12.6 |
| 15                   | 7.0  | 11.7 | 8.7  | 9.5  | 13.1 |
| 16                   | 7.5  | 12.2 | 9.2  | 10.0 | 13.6 |
| 17                   | 8.0  | 12.7 | 9.7  | 10.5 | 14.1 |
| 18                   | 8.5  | 13.2 | 10.2 | 11.0 | 14.6 |
| 19                   | 9.0  | 13.7 | 10.7 | 11.5 | 15.1 |
| 20                   | 9.5  | 14.2 | 11.2 | 12.0 | 15.6 |
| 21                   | 10.0 | 14.7 | 11.7 | 12.5 | 16.1 |
| 22                   | 10.5 | 15.2 | 12.2 | 13.0 | 16.6 |
| 23                   | 11.0 | 15.7 | 12.7 | 13.5 | 17.1 |
| 24                   | 11.5 | 16.2 | 13.2 | 14.0 | 17.6 |
| 25                   | 12.0 | 16.7 | 13.7 | 14.5 | 18.1 |
| 26                   | 12.5 | 17.2 | 14.2 | 15.0 | 18.6 |
| 27                   | 13.0 | 17.7 | 14.7 | 15.5 | 19.1 |
| 28                   | 13.5 | 18.2 | 15.2 | 16.0 | 19.6 |
| 29                   | 14.0 | 18.7 | 15.7 | 16.5 | 20.1 |
| 30                   | 14.5 | 19.2 | 16.2 | 17.0 | 20.6 |



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    | E    |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 31                   | 15.0 | 19.7 | 16.7 | 17.5 | 21.1 |
| 32                   | 15.5 | 20.2 | 17.2 | 18.0 | 21.6 |
| 33                   | 16.0 | 20.7 | 17.7 | 18.5 | 22.1 |
| 34                   | 16.5 | 21.2 | 18.2 | 19.0 | 22.6 |
| 35                   | 17.0 | 21.7 | 18.7 | 19.5 | 23.1 |
| 36                   | 17.5 | 22.2 | 19.2 | 20.0 | 23.6 |
| 37                   | 18.0 | 22.7 | 19.7 | 20.5 | 24.1 |
| 38                   | 18.5 | 23.2 | 20.2 | 21.0 | 24.6 |
| 39                   | 19.0 | 23.7 | 20.7 | 21.5 | 25.1 |
| 40                   | 19.5 | 24.2 | 21.2 | 22.0 | 25.6 |
| 41                   | 20.0 | 24.7 | 21.7 | 22.5 | 26.1 |
| 42                   | 20.5 | 25.2 | 22.2 | 23.0 | 26.6 |
| 43                   | 21.0 | 25.7 | 22.7 | 23.5 | 27.1 |
| 44                   | 21.5 | 26.2 | 23.2 | 24.0 | 27.6 |
| 45                   | 22.0 | 26.7 | 23.7 | 24.5 | 28.1 |
| 46                   | 22.5 | 27.2 | 24.2 | 25.0 | 28.6 |
| 47                   | 23.0 | 27.7 | 24.7 | 25.5 | 29.1 |
| 48                   | 23.5 | 28.2 | 25.2 | 26.0 | 29.6 |
| 49                   | 24.0 | 28.7 | 25.7 | 26.5 | 30.1 |
| 50                   | 24.5 | 29.2 | 26.2 | 27.0 | 30.6 |
| 51                   | 25.0 | 29.7 | 26.7 | 27.5 | 31.1 |
| 52                   | 25.5 | 30.2 | 27.2 | 28.0 | 31.6 |
| 53                   | 26.0 | 30.7 | 27.7 | 28.5 | 32.1 |
| 54                   | 26.5 | 31.2 | 28.2 | 29.0 | 32.6 |
| 55                   | 27.0 | 31.7 | 28.7 | 29.5 | 33.1 |
| 56                   | 27.5 | 32.2 | 29.2 | 30.0 | 33.6 |
| 57                   | 28.0 | 32.7 | 29.7 | 30.5 | 34.1 |
| 58                   | 28.5 | 33.2 | 30.2 | 31.0 | 34.6 |
| 59                   | 29.0 | 33.7 | 30.7 | 31.5 | 35.1 |
| 60                   | 29.5 | 34.2 | 31.2 | 32.0 | 35.6 |
| 64                   | 31.5 | 36.2 | 33.2 | 34.0 | 37.6 |
| 68                   | 33.5 | 38.2 | 35.2 | 36.0 | 39.6 |
| 70                   | 34.5 | 39.2 | 36.2 | 37.0 | 40.6 |
| 80                   | 39.5 | 44.2 | 41.2 | 42.0 | 45.6 |



|    | FPC       | FFC       |
|----|-----------|-----------|
|    | 1         | 2         |
| M  | 0.5±0.07  | 0.5±0.08  |
| P  | 0.5±0.03  | 0.5±0.05  |
| A  | A±0.05    | A±0.05    |
| W  | W±0.07    | W±0.07    |
| Wp | 0.35±0.03 | 0.32±0.03 |

適用FFC寸法は1か2を選択のこと。  
SELECT AN APPLICABLE  
FFC FROM 1 OR 2.

適用 FPC/FFC 寸法  
APPLICABLE FPC/FFC



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | H    | I    | J    |
|----------------------|------|------|------|
| 8-9                  | 7.5  | —    | 16.0 |
| 10-21                | 11.5 | —    | 24.0 |
| 22-33                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 34-49                | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 50-80                | 26.2 | 52.4 | 56.0 |

SECT. F-F

注文コード ORDERING CODE

04 6288 0XX X00 846+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

金めっき Au Plated

0 : 使用温度範囲 Operating Temperature Range : -40 to +105°C

6 : 使用温度範囲 Operating Temperature Range : -40 to +125°C

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

梱包数量 2000個/リール  
PACKING QUANTITY : 2000/Reel