
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B1	NOTE 1 0.76µm PLATING UPDATE (PdNi+AuFLASH)	11JUL2023	BGC	PS

POS. PER ROW	L±0.5	PART NUMBER
–	–	–
2	5.08	–2
3	7.62	1241880 –3
4	10.16	–4
5	12.70	–5
6	15.24	–6
7	17.78	–7
8	20.32	–8
9	22.86	–9
10	25.40	1– –0
11	27.94	1– –1
12	30.48	1– –2
13	33.02	1– –3
14	35.56	1– –4
15	38.10	1– –5
16	40.64	1– –6
17	43.18	1– –7
18	45.72	1– –8
19	48.26	1– –9
20	50.80	2– –0
21	53.34	2– –1
22	55.88	2– –2
23	58.42	2– –3
24	60.96	2– –4
25	63.50	2– –5
26	66.04	2– –6
27	68.58	2– –7
28	71.12	2– –8
29	73.66	2– –9
30	76.20	3– –0
31	78.74	3– –1
32	81.28	3– –2
33	83.82	3– –3
34	86.36	3– –4
35	88.90	3– –5
36	91.44	3– –6
37	93.98	3– –7
38	96.52	3– –8
39	99.06	3– –9
40	101.60	4– –0
41	104.14	4– –1
42	106.68	4– –2
43	109.22	4– –3
44	111.76	4– –4
45	114.30	4– –5
46	116.84	4– –6
47	119.38	4– –7
48	121.92	4– –8
49	124.46	4– –9
50	127.00	5– –0



⚠1 MATING SIDE: MIN 0.76µm (PdNi + Au FLASH) BY AREA "F" OVER 1.27µm NICKEL
(Alternative plating – Min 0.76µm Au plating OVER 1.27µm NICKEL)

SOLDER SIDE: MIN. 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH/COLOR
CONTACT PIN	CuZn	⚠1
PIN HOUSING	PBT	GREEN

RELEASED FOR PUBLICATION 19-.
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

© TE Connectivity ZEICHNUNG. All Rights Reserved.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHUNG

DIMENSIONS: MASSE\NHEITEN mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ±0.2
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES / WINKEL ± –

DWN A. Zitz 14DEC2000
CHK A. Zitz 14DEC2000
APVD – –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108–18012
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —
WEIGHT GEWICHT —

MATERIAL SEE TABLE
FINISH OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE

TE Connectivity

NAME AMPMODU II STACKING PIN HEADER, DUAL ROW
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A4	00779	C-1241880	—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 4:1 | SHEET BLATT 1 OF 1 | REV B1

1469–35 (1/15)

Downloaded from Arrow.com.