
© 2020 TE Connectivity. All Rights Reserved.


1-2382274-1 AS SHOWN
1-2382274-1 wie gezeigt


REVISIONS AENDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	09NOV2020	MK	FE
	A1	ECN-22-156293	27MAY2022	JS	FE
	A2	PCN-22-157481	04NOV2022	GB	PW

SECTION A-A
Schnitt




DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung





SECTION B-B
Schnitt



NOTES
Bemerkungen

1. TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.

2. CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung

3. PRODUCTION DATE OF THE COMPONENT
Produktionsdatum des Einzelteils

4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges

5. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

6 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton

7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung

8. TE LOGO
TE Logo

9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 2382278
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 2382278

10. CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY
IN ASSOCIATION
WITH SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung mit
der Einzelleiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen.


11. INTERFACE ACC. TO DRAWING: 208-18158
Kragenanschluss nach Zeichnung: 208-18158


12. SUITABLE COVERS TO BE DEFINED
Passende Kappen müssen noch festgelegt werden


13. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

14 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren. Liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE


MIN. MOUNTING SPACE SITUATION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN END-LOCKED POSITION
Min. Bauraum bei Montage:
2. Kontaktsicherung in Endraststellung







SECTION C-C
Schnitt



ITEM NO	DESCRIPTION Beschreibung	COLOUR Farbe	MATERIAL
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "A" 2pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "B" 2pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "C" 2pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	GREEN gruen	PBT-GF30 / V-0
1	2POS. TAB HOUSING, CODE "D" 2pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0
3	SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung zweite Kontaktsicherung	WHITE weiss	MVQ

ITEM NO ASSY	QUANTITY Stueck			CODE Kodierung	NO. OF POS. Polzahl	REV.	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.
4	1	1	-	D	2		4-2382274-1
3	1	1	-	C	2		3-2382274-1
2	1	-	-	B	2	A	2-2382274-1
1	1	-	-	A	2	A	1-2382274-1

DIMENSION AND TOLERANCES ACCORDING TO:
Bemaßungen und Toleranzen gemäß

DIN ISO 20457
DIN EN ISO 8015 (AD) - DIN EN ISO 291
DIN EN ISO 14405-1/-2/-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN M. Kilian 09NOV2020
CHK J. Granzow 19NOV2020
APVD F. Eltrop 20NOV2020
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94020
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18756
WEIGHT GEWICHT 7.7 g


TE Connectivity

NAME
2POS. TAB 1.6x0.6 TAB HSG, ASSY
2pol. Tab 1.6x0.6, Flachsteckergehaeuse
A2 Heavy Duty Sealed Connector Series

SIZE A | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2382274 | RESTRICTED TO NUR FUER -


CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A2

CODING "A"
Kodierung




PN: 1-2382274-1

CODING "B"
Kodierung




PN: 2-2382274-1

CODING "C"
Kodierung



PN: 3-2382274-1

CODING "D"
Kodierung



PN: 4-2382274-1

Downloaded from Arrow.com.