
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 20 BY -
RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG 20
ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

REVISIONS
AENDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING	31AUG2018	VKS	MCS

VERSION 1


Kodierung A
CODING A
1:1




Kodierung B
CODING
1:1




Kodierung C
CODING C
1:1



Kodierung D
CODING D
1:1




Kodierung Z
CODING Z
1:1



Kontaktsicherung+CPA
in Endraststellung
RETAINER+CPA
IN END POSITION

1:1



Bemerkungen
NOTES

1 Hierzu gehort Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING

Kammer CAVITY	1 - 2
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	MCON12
max. DGB MAX. WIRE SIZE RANGE ISO 6722-THIN WALL [mm2]	35
Zeichnung DRAWING	2293004
Einzelleiterabdichtung Zeichnung SINGLE WIRE SEAL DRAWING	2308551
Kammerdurchmesser CAVITIES DIAMETER	Ø15.4

2 Einsatzbereich
FIELD OF APPLICATION
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Pruefverfahren (LV214, Ausgabe 2016-03) ermittelt.
Details siehe Produktspezifikation (siehe Zeichnungskopf) bzw. Pruefbericht.
Die Angaben in der Tabelle befreien den Systemhersteller nicht von einer Qualifikation des Gesamtsystems nach LV124
THE SPECIFIED VALUES WERE DERIVED FROM THE SPECIFIED TEST METHOD (LV214, EDITION 2016-03)
DETAILS SEE PRODUCT SPECIFICATION (SEE DRAWING HEADER) OR TEST REPORT RESPECTIVELY
THE SYSTEM MANUFACTURERS MUST QUALIFY THE ENTIRE SYSTEM ACC. LV124 INDEPENDENT OF THE VALUES IN THE TABLE BELOW.

Funktion FUNCTION	Klasse CLASS					
Wasserdichtheit (PG23) WATER TIGHTNESS (PG23) entspricht/ACC.TO IP-Klasse nach ISO 20653 IP CODE ACC.TO ISO 20653	IPX0	IPX7	IPX9K	IPX9K mit/WITH TE Abdeckkappe COVER		
		X	X			
Dynamische Beanspruchung DYNAMIC LOAD PG17	1	2	3	4	5	Sonderprofil SPECIAL PROFIL
			X			
gueltig f. Kontaktoberflaeche VALID FOR CONTACT SURFACE			Ag			
Temperaturkollektiv TEMPERATURE DISTRIBUTION PROFILE gemaess/ACCORDING LV124 (Ausgabe/EDITION 2013-07)	1	2	3	4	5	Sonderprofil SPECIAL PROFIL
				X		

3 zugehoerige Ausfuehrungsvorschrift (AV/Kragen) TE: Version 1 208-18132
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING:

4 Aenderung nur mit Zustimmung der freigebenden Fachabteilung
CHANGES ONLY WITH APPROVAL OF THE RESPONSIBLE DEPARTMENT

5 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN

6 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

7 Formteilungsgrat zulaessig MAX. 0.3
PART LINE PERMITTED

8 Formteilungsversatz zulaessig MAX. 0.3
SPLIT LINE PERMITTED

9 Verpackung: Schuettgut
PACKAGING: LOOSE PIECE


10 Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet, bitte in Vorraststellung rasten, gemaess Verarbeitungsspezifikation
CONDITION ON DELIVERY:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDLOCKING POSITION AFTER TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE TO APPLICATION SPECIFICATION


11 Ausfuehrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL


12 Druckstellen bzw. leichte Kunststoffbeschaedigungen ohne Funktionsbeeintraechtigung des Gegensteckers sind zulaessig
PRESSURE MARK OR SLIGHT DAMAGE OF PLASTIC WITHOUT FUNCTIONAL EFFECT ON THE COUNTER PART ARE PERMITTED


13 Geringfuegige Unterschiede der RAL-Farbe innerhalb der Grundfarbe und lokale Farbunterschiede (Farbeinschluesse) sind zulaessig
SLIGHT DIFFERENCES IN RAL-COLOUR WITHIN THE BASE-COLOUR AND LOCAL COLOUR DIFFERENCES (COLOUR INCLUSIONS) OF THE PART ARE PERMITTED


-1 wie gezeichnet
AS SHOWN











1:1

TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	Buchsengeh./SOCKET HSG	2.Kontaktsicherung/RETAINER	ART KIND	GRAMM GEWICHT WEIGHT	TE Zeichnungs-Nr. DRAWING NO.	Bemerkung NOTE
			OBERFLAECHE/SURFACE					
			FARBE/COLOUR				hierzu gehoert / SUITABLE FOR	
2343344-9	A	Z	wasserblau WATERBLUE	currygelb CURRY YELLOW	k	21		
2343344-4		D	bordeauxviolett CLARET VIOLET					
2343344-3		C	blau / BLUE					
2343344-2	A	B	schwarz / BLACK	natur/NATURAL				
2343344-1	A	A	schwarz / BLACK	currygelb CURRY YELLOW				

TOLERANCING EN ISO 8015
TOLERIERUNG EN ISO 8015

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DWN Vinoth Kumar S 31AUG2018
CHK Dharmendra J 31AUG2018
APVD M Schall - 31AUG2018
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94617
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94501
WEIGHT GEWICHT -

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL - -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE - -

TE Connectivity

NAME 2pol., Buchsengeh., MCON12, gedichtet
2POS., SOCKET HSG., MCON12, SEALED

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2343344 | RESTRICTED TO NUR FUER -
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A

4805 (3/13)

Downloaded from Arrow.com.