


LED Deco-Lampe IP65 QLBE27343x800

LED Deco-Lampe mit 34 LEDs zum Einsatz als dekorative Beleuchtung oder in Lichterketten. Durch die Konstruktion mit Fresnel-Linsen strahlen die LEDs sowohl rundum als auch rückseitig ab und erzeugen bei der Montage vor reflektierenden Flächen Strahlengänge mit eindrucksvoller Optik. Speziell auch für bewegliche Installationen und Fahrzeuge mit hoher Schock und Vibrationsbelastung (z.B. Fahrgeschäften) geeignet. Nur für Netzspannung!

LED Deco Lamp IP65 QLBE27343x800

LED Deco Lamp with 34 LEDs to use as decorative lighting or in chains of light. Thanks to the design with Fresnel lenses, the LEDs emit light all around and also dorsally. When mounted in front of reflecting spaces, they produce light beams with an impressive optics. Also suitable for mobile installations and vehicles with high shock and vibration load (e.g. fun rides). Only for power supply voltage!



Spezifikation

Maße: Ø60,3mm / Länge 94,7mm
Schutzart: IP 65
Anschluss: Schraubsockel E27
Betriebsspannung: 230V AC mit integriertem Überspannungsschutz
Energieeffizienzklasse B: blau
Energieeffizienzklasse A: rot, gelb, warmweiß, weiß, ultragrün

Specification

*Dimensions: Ø60,3mm / length 94,7mm
Protection class: IP 65
Connection: Screw socket E27
Operating voltage: 230V AC with integrated overvoltage protection
Energy efficiency grade B: blue
Energy efficiency grade A: red, yellow, warmwhite, white, ultra green*

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Polycarbonat farbig transparent
Isolierteil	Polycarbonat in Leuchtfarbe
Sockel	Messing

Betriebstemperatur -30°C/+85°C
Lagertemperatur -40°C/+100°C

Material

Part	Material
Housing	Polycarbonate colored transparent
Insulating part	Polycarbonat pigmented
Socket	Brass

Operation Temperature -30°C/+85°C
Storage Temperature -40°C/+100°C

Optionen

- Auch als Version mit 24 LEDs lieferbar
- Sockel BA22d

Options

- Also available as version with 24 LEDs
- Socket BA22d

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
QLBE273430800		Deco-Lampe Ø60 ROT 230V AC					Deco Lamp Ø60 RED 230V AC			
230 V	 rot red	45.000 mcd/ @ 20,000 mA	360°	41 lm		176 lux		4.700 mW	50000 h	34
QLBE273431800		Deco-Lampe Ø60 GELB 230V AC					Deco Lamp Ø60 YELLOW 230V AC			
230 V	 gelb yellow	32.000 mcd/ @ 20,000 mA	360°	40 lm		126 lux		4.700 mW	50000 h	34
QLBE273434800		Deco-Lampe Ø60 BLAU 230V AC					Deco Lamp Ø60 BLUE 230V AC			
230 V	 blau blue	30.000 mcd/ @ 20,000 mA	360°	25 lm		117 lux		4.200 mW	50000 h	34
QLBE273455800		Deco-Lampe Ø60 WARMWEISS 230V AC					Deco Lamp Ø60 WARM WHITE 230V AC			
230 V	 warmweiß warm white	20.000 mcd/ @ 30,000 mA	360°	78 lm		80 lux		4.200 mW	25000 h	34
QLBE273436800		Deco-Lampe Ø60 WEISS 230V AC					Deco Lamp Ø60 WHITE 230V AC			
230 V	 weiß white	86.000 mcd/ @ 20,000 mA	360°	100 lm		345 lux		4.200 mW	25000 h	34
QLBE273437800		Deco-Lampe Ø60 GRÜN 230V AC					Deco Lamp Ø60 GREEN 230V AC			
230 V	 grün green	90.000 mcd/ @ 20,000 mA	360°	57 lm		353 lux		4.200 mW	50000 h	34

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

Brückenackerweg 4
DE 75223 Niefern

Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29

email info@signal-construct.de
web <http://www.signal-construct.de>

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document*