







Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das
englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only
and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.



Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern




Scale 1:1

Tauchlötanschluss 0,3 x 0,7mm
solder terminal 0,3 x 0,7 mm

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen
performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Information: Bestückung auf / assembled at: a: 1, 2, 4, 5, 7-10, 12-14, b: 13 c: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 2:1		Material	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. 				ERNI-DIN 41612 / IEC-60603-2 Female Connector R/2 21 Solder Type 7			
								C= 464831-E			
c				27.04.2021				Class			
Index				Date				STVR/2			
								A3			