

D

C

B


A

D

C

B

A



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			B	REVISED	19NOV2008

注記;
△ 材料 : 銅合金
△ 仕上げ : 全面ニッケル下地めっきの上に
接触部 : 金めっき
圧着部 : 錫めっき
△ 仕上げ : 全面錫めっき
4 使用コネクタ型番 : X-1981378-X, X-1981379-X
△ 一般公差
10以下 : ±0.2
10を越え 30以下 : ±0.25
30を越え 100以下 : ±0.3
角度 : ±3°

NOTES;
△ MATERIAL : COPPER ALLOY
△ FINISH : NICKEL PL ALL OVER
CONTACT AREA : GOLD PL.
BARREL AREA : TIN-LEAD PL.
△ FINISH : TIN PL ALL OVER.
4 USED CONNECTOR P/N : X-1981378-X,X-1981379-X
△ GENERAL TOLERANCE
10 ≥ : ±0.2
30 ≥ 10 : ±0.25
100 ≥ 30 : ±0.3
ANGLES : ±3°

△	1-1981377-2
△	1981377-2
仕上げ FINISH	P/N

WIRE RANGE 絶合電線断面積	0.52~1.38mm ² (AWG20~16)	INSULATION DIA 被覆外径	φ1.82~3.21 mm
-----------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN M.KATO 17APR2008		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
			CHK T.YAMADA 17APR2008				
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称		
			0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78473 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5427 WEIGHT		
MATERIAL 材料			1		A300779C-1981377		
1			2 3		CUSTOMER DRAWING		
					SCALE 尺度 5:1		
					SHEET 1 OF 1		
					REV B		