

Illuminated Pushbutton Switch



Weblinks












[html-datasheet](#), [General Product Information](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [CAD-Drawings](#), [Product News](#), [Detailed request for product](#)

All Variants

Description	Order Number
EMF SWITCH	0041.2371

Availability for all products can be searched real-time:<http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Leuchtdrucktaster EMF Illuminated pushbutton EMF




Ausführungen Models	Schaltschema Contact diagram	Einbaulänge L Length L	Abmessungen / Bohrplan Dimensions / drilling diagram
		35	
		43	
		51	
		59	
Zubehör Versenkrahmen / Accessories flush mounting bezel			
  	Rechteckig rectangular 	Quadratisch Square 	Rund round 

Technische Daten EMF Technical Data EMF

1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data		EMF	
Schutzgrad / Degree of protection		IP 40 / IP 67	
Betätigungskraft / Actuating force		> 1,5 N	
Schaltweg / Contact travel		3,2 mm	
Endanschlagfestigkeit (DIN 41640 T. 19) / End stop strength		> 100 N	
Lebensdauer (IEC 512-5 Test 9a, Betätigungskraft 5 N) Lifetime		> 2 x 10 ⁶ Betätigungen Operations	
Vibrationsbeständigkeit Vibration resistance		IEC 68-2-6 Test Fc Detailangaben auf Anfrage IEC 68-2-6 Test Fc Details on request	
2. Elektrische Kennwerte / Electrical data		EMF	
Schaltspannung max. / Switching voltage max.		250 V AC	250 V DC
Schaltstrom max. / Switching current max.		5 A	0,2 A
Lebensdauer (bei Nennleistung 0,12 W) Lifetime (at rated breaking capacity 0,12 W)		5 A / 250 V AC > 5 x 10 ⁴ Bet. 4 A / 250 V AC > 6 x 10 ⁴ Bet. 2 A / 250 V AC > 2 x 10 ⁵ Bet. 1 A / 250 V AC > 4 x 10 ⁵ Bet.	
Durchgangswiderstand, neu (IEC 512-2, mV-Methode) Initial contact resistance, new		< 10 mΩ	
Isolationswiderstand (IEC 341-1) Insulation resistance		> 10 ⁴ MΩ 500 V DC	
Prüfspannung / Test voltage		> 4.000 V, 50 Hz, 1 min. zwischen Metallplatte und Anschlüssen between housing and terminals	
3. Sonstige Kennwerte / Other data		EMF	
Lötbarkeit Solderability	IEC 68-2-20, Test Ta, Methode 2	350 °C, 2 s,	
Lötwärmebeständigkeit Soldering heat resistance	IEC 68-2-20, Test Tb, Methode 2	350 °C, 10 s,	
Umgebungstemperatur Ambient temperature		-40 °C...+55 °C (mit Glühlampe) (with lamp) -40 °C...+85 °C (ohne Glühlampe) (without lamp)	
Lagertemperatur / Storage temperature		-40 °C...+85 °C	
Schutzklasse (IEC 529, DIN 40050) Class of protection		II/IEC 536	
4. Werkstoffe / Materials		EMF	
Kontakmaterial Contact material		Silber / Nickel, goldplattiert silver / nickel, gold-plated	
Löt-Anschlüsse Solder terminals		Draht: max. 2 x 0,8 mm ² wire: max. 2 x 0,8 mm ² Litzenquerschnitt max. 0,75 mm ² stranded wire: max. 0,75 mm ²	

Leuchtdrucktaster EMF

Illuminated push-button EMF

Ausführungen Models	Betätigerform Actuator form	Typ Type	Varianten Variations	Artikelnummer Part Number
	Rund 18 mm round 18 mm	Taster momentary action	Öffner/Schließer 1-polig NC/NO 1 pole	0041.2321
			Öffner/Schließer 2-polig NC/NO 2 pole	0041.2322
			Öffner/Schließer 3-polig NC/NO 3 pole	0041.2323
			Öffner/Schließer 4-polig NC/NO 4 pole	0041.2324
		Schalter latching action	Öffner/Schließer 1-polig NC/NO 1 pole	0041.2371
			Öffner/Schließer 2-polig NC/NO 2 pole	0041.2372
			Öffner/Schließer 3-polig NC/NO 3 pole	0041.2373
			Öffner/Schließer 4-polig NC/NO 4 pole	0041.2374
	Quadratisch 18 x 18 mm square 18 x 18 mm	Taster momentary action	Öffner/Schließer 1-polig NC/NO 1 pole	0041.2311
			Öffner/Schließer 2-polig NC/NO 2 pole	0041.2312
			Öffner/Schließer 3-polig NC/NO 3 pole	0041.2313
			Öffner/Schließer 4-polig NC/NO 4 pole	0041.2314
		Schalter latching action	Öffner/Schließer 1-polig NC/NO 1 pole	0041.2361
			Öffner/Schließer 2-polig NC/NO 2 pole	0041.2362
			Öffner/Schließer 3-polig NC/NO 3 pole	0041.2363
			Öffner/Schließer 4-polig NC/NO 4 pole	0041.2364
	Rechteckig 18 x 24 mm rectangular 18 x 24 mm	Taster momentary action	Öffner/Schließer 1-polig NC/NO 1 pole	0041.2301
			Öffner/Schließer 2-polig NC/NO 2 pole	0041.2302
			Öffner/Schließer 3-polig NC/NO 3 pole	0041.2303
			Öffner/Schließer 4-polig NC/NO 4 pole	0041.2304
		Schalter latching action	Öffner/Schließer 1-polig NC/NO 1 pole	0041.2351
			Öffner/Schließer 2-polig NC/NO 2 pole	0041.2352
			Öffner/Schließer 3-polig NC/NO 3 pole	0041.2353
			Öffner/Schließer 4-polig NC/NO 4 pole	0041.2354

Zubehör EMF Accessories EMF


Ausführungen Models	Farbe Colour	Artikelnummer Part Number	Artikelnummer Part Number	Artikelnummer Part Number
Kalotten Lenses				
		Ø 18 mm	18x18 mm	18x24 mm
	glasklar clear glass	0854.0621	0854.0601	0854.0581
	rotklar clear red	0854.0622	0854.0602	0854.0582
	grünklar clear green	0854.0623	0854.0603	0854.0583
	gelbklar clear yellow	0854.0624	0854.0604	0854.0584
	blauklar clear blue	0854.0625	0854.0605	0854.0585
	opal pearl	0854.0631	0854.0611	0854.0591
	rot gedeckt diffuse red	0854.0632	0854.0612	0854.0592
	grün gedeckt diffuse green	0854.0633	0854.0613	0854.0593
	gelb gedeckt diffuse yellow	0854.0634	0854.0614	0854.0594
	blau gedeckt diffuse blue	0854.0635	0854.0615	0854.0595
	schwarz* black*	0854.0636	0854.0616	0854.0596
Streuscheiben Legend plate insert	weiß / opak white / pearl			
		0854.0873	0854.0872	0854.0871
		0854.1802	0854.1602	0854.1402
		0854.1803	0854.1603	0854.1403
		0854.1804	0854.1604	0854.1404
		0854.1805	0854.1605	0854.1405
		0854.1806	0854.1606	0854.1406
		0854.1807	0854.1607	0854.1407
		0854.1808	0854.1608	0854.1408
		0854.1809	0854.1609	0854.1409
		0854.1810	0854.1610	0854.1410
		0854.1811	0854.1611	0854.1411
		0854.1812	0854.1612	0854.1412
		0854.1813	0854.1613	0854.1413

Farbe der Streuscheibe weiß/opak. Beschriftet nur zusammen mit klarfarbigen Kalotten verwenden.
The white/translucent legend plate with black inscriptions use only with clear glass lenses.
Andere Beschriftungen und Symbole auf Anfrage / Other legends available on request.
*Für beleuchtete Anwendungen nicht empfohlen / *Not recommended for illuminated switches.

Zubehör EMF
Accessories EMF

Ausführungen Models	Gehäuseform Housing	Rastermaß Reihenmontage Spacing inline mounting	Artikelnummer Part Number
Schutzabdeckung Protection shield	Rechteckig Einzelmontage Rectangular single mounting	25 mm x 20 mm	0886.0010
	Rechteckig Einzelmontage / Reihenmontage Rectangular single / in-mounting	25 mm x 20 mm	0886.0011
	Quadratisch Square	20 mm x 20 mm	0886.0012
	Rund Round	20 mm x 20 mm	0886.0013
Spritzwasserschutz IP 67 Splash guards	Rechteckig Einzelmontage Rectangular single mounting	24 mm x 30 mm	0886.0002
	Quadratisch Square	24 mm x 24 mm	0886.0001
Schutzklappe Protection cap	Rechteckig Rectangular	24 mm x 30 mm	0886.0004
	Quadratisch Square	24 mm x 24 mm	0886.0003
Blindabdeckung Blanking plate	Rechteckig Rectangular	24 mm x 18 mm	0886.0005
	Quadratisch Square	18 mm x 18 mm	0886.0006
	Rund Round	18 mm x 18 mm	0886.0007

Zubehör EMF Accessories EMF

Ausführungen Models	Gehäuseform Housing	Artikelnummer Part Number
Versenkrahmen Flush mounting bezel 	Rechteckig Einzelmontage Rectangular single mounting	0886.0017
	Quadratisch Square	0886.0018
	Rund Round	0886.0019
Verdrehsicherung Anti-twisting plate 	Universell General	0886.0030
Isolationshülse Insulating boot 	Universell General	0859.0081
Lampenzieher Lamp extractor 	Universell General	0853.0621
Montageschlüssel Mounting key 	Universell General	0853.0622

Zubehör EMS Accessories EMS

Ausführungen Models	Spannung Voltage	Stromaufnahme Consumption	Helligkeit Brightness	Lebensdauer AC Lifetime AC	Lebensdauer DC Lifetime DC	Artikelnummer Part Number
Glühlampen T 1¼ Midget groove Incandescent lamp 	6,3V	200 mA	0,4 MSCP	50.000 h	25.000 h	0913.4001
	14V	80 mA	0,2 MSCP	15.000 h	7.000 h	0913.4002
	28V	40 mA	0,2 MSCP	10.000 h	5.000 h	0913.4003
	48V	25 mA	0,2 MSCP	5.000 h	2.000 h	0913.4004
	60V	20 mA	0,3 MSCP	1.000 h	1.000 h	0913.4005

Glühlampen mit kleiner Stromaufnahme auf Anfrage.
 Die Verwendung von Glühlampen > 60V wird von verschiedenen Prüfstellen eingeschränkt.
 Incandescent lamps with lower power consumption on request.
 The use of incandescent lamps > 60V is limited by different standards. Check with testing agency.

	Spannung Voltage	Farbe colour	Betriebsstrom Operating current	Verlustleistung Power dissip.	Lichtstärke Lumin. intensity	Artikelnummer Part Number
LED T 1¼ Midget groove  Fußkontakt = +Pol Base contact = +polarity	6V	rot / red	30 mA	250 mW	7 mcd	0925.0104
	6V	grün / green	30 mA	250 mW	30 mcd	0925.0105
	6V	gelb / yellow	30 mA	250 mW	22 mcd	0925.0106
	12V	rot / red	15 mA	250 mW	7 mcd	0925.0107
	12V	grün / green	15 mA	250 mW	30 mcd	0925.0108
	12V	gelb / yellow	15 mA	250 mW	22 mcd	0925.0109
	28V	rot / red	10 mA	250 mW	7 mcd	0925.0110
	28V	grün / green	10 mA	250 mW	30 mcd	0925.0111
	28V	gelb / yellow	10 mA	250 mW	22 mcd	0925.0112