





ohne Ansaughaube - without hood



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT




Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 280 Stück - Packaging unit: 280 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction



BA 7-13 - 8mm Bauhöhe

type7-13 - Low Profile

Information:		Tolerances	Scale 3:1	Designation	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Federl. SMC-B 26-SMD-BA7-13 Female SMC-B 26-SMD-type7-13	
e		10.08.2011	www.ERNI.com	154806	I
Index		Date		Class	A3
				SMCB	

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.