THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2009 BY -
RELEASED FOR PUBLICATION - 2009
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
-

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: -

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D4	ECR-17-012402	29AUG2017	SA	MB
	D5	ECR-18-016755	23OCT2018	SA	MB
	D6	PRODUCT SPECIFICATION NUMBER IS UPDATED	23MAY2019	GH	HU
	D7	ECR-20-004507	26MAR2020	SK	MB



Bemerkungen
NOTES

1 Werkzeugvorschub 30 mm
DIE FEED 30 mm

2 Materialdicke 0.35 mm
STOCK THICKNESS 0.35 mm

3 Linieschweissung
LASERLINE

4 Passend zu: TAB 9.5x1.2mm
SUITABLE TO:

5 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER


6 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

7 THE SPECIFICATIONS OF THIS PRODUCT ARE ONLY GENERIC INFORMATION. APPLICATION LAYOUT HAS TO BE ALIGNED WITH THE REQUIREMENTS OF PCB CONTACT TO ACHIEVE DEFINED PERFORMANCE. APPLICATION ENVIRONMENT AND PROCESSING HAS A SIGNIFICANT INFLUENCE ON CONTACT PERFORMANCE AND HAS TO BE VERIFIED ACCORDING CUSTOMERS' APPLICATION REQUIREMENTS. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER TO DETERMINE TO WHAT EXTENT THE CONTACT IS WORKING IN THE RESPECTIVE PCB ENVIRONMENT.

Die Spezifikationen dieses Produktes sind nur allgemeine Informationen. Das Anwendungslayout muss auf die Anforderungen der PCB Kontakte angepasst werden.um die definierte Leistung zu erzielen. Anwendungsumgebung und Verarbeitung haben einen signifikantenEinfluss auf die Kontaktleistung und müssen im Hinblick auf die Anforderungen der Kunden verifiziert werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, festzustellen, inwieweit der Kontakt in der jeweiligen PCB-Umgebung arbeitet.

8 MINIMUM ORDER QUANTITY NEEDS TO BE CONSIDERED.

Mindestbestellmenge muss berücksichtigt werden.



5:1

8 0-1719101-1	D
1-1719101-1	D
PART NUMBER	REV

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.1
3 PLC ±0.1
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±1°

MATERIAL: CuNiSi
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SnAg

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN W.Dahms 15JAN2009
CHK W.Mueller 21JAN2009
APVD - -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-94129
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114-18910
WEIGHT GEWICHT 1.5g

TE Connectivity

NAME
PCB 9.5 TERMINAL
PCB 9.5 Kontakt
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1719101	

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 5:1
SHEET BLATT 1 OF VON 1
REV D7

1471-9 (3/11)

Downloaded from Arrow.com.