






Inhalt Schalengehäuse <i>content shell housing</i>			Ersatzteile <i>spare parts</i>	
Pos. <i>pos.</i>	Anzahl <i>number</i>	Benennung <i>description</i>	Artikel Nr. <i>part no.</i>	Anzahl <i>number</i>
01	1	Grundschale <i>shell</i>		
02	1	Deckel <i>cover</i>		
03	3	Blechschraube / <i>tapping screw</i> ISO 1483-ST2,9x9,5-F		
04	1	Verschlussplatte <i>blinding plate</i>		
05	1	Masseblech <i>grounding plate</i>		
06	2	Blindstopfen <i>blinding piece</i>	09 06 000 9903	
07	2	Kabelschelle <i>cable clamp</i>	09 06 001 9986 / Set	1
08	4	Blechschraube / <i>tapping screw</i> ISO 1481-ST2,9x9,5-F		2

Teile nicht montiert
parts not assembled

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß <i>Free size tolerances</i>				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Schalengehäuse B 15mm für Federleisten Typ F, H und MH <i>shell housing B 15mm</i> <i>for female connector type F, H and MH</i>			
			Detail.	11.12.06	Hage.					
			Insp.	11.12.06	LehT					
			Stand.							
36101	11.03.11	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 06 048 0503			Blatt/ page
34122			D-32339 ESPELKAMP							
Mod.	Dat.	Name	Sub.							